



両バルブ



フッ素ゴム



水




油




空気

ソケット・プラグ

**ソケット** ステンレス (SUS304) は財団法人日本海事協会 (NK) に使用承認されています。承認番号 (10FV103B)

真鍮		ステンレス (SUS304)		接続形状 T	寸法 (mm)		
品番	重量(g)	品番	重量(g)		L	φD	H
CSPE01S2	71	CSPE01S3	66	Rc1 $\frac{1}{8}$ "	48	24	二面13/φ15
CSPE02S2	124	CSPE02S3	118	Rc1 $\frac{1}{4}$ "	58	28	二面17/φ20
CSPE03S2	200	CSPE03S3	192	Rc3 $\frac{1}{8}$ "	65	35	二面21/φ24
CSPE04S2	362	CSPE04S3	350	Rc1 $\frac{1}{2}$ "	72	45	二面26/φ30
CSPE06S2	664	CSPE06S3	628	Rc3 $\frac{1}{4}$ "	88	55	二面35/φ40
CSPE08S2	956	CSPE08S3	900	Rc1"	102	65	二面41/φ47

**プラグ** ステンレス (SUS304) は財団法人日本海事協会 (NK) に使用承認されています。承認番号 (10FV103B)

真鍮		ステンレス (SUS304)		接続形状 T	寸法 (mm)			
品番	重量(g)	品番	重量(g)		L	S	C	φ
CSPE01P2	17	CSPE01P3	15	Rc1 $\frac{1}{8}$ "	29	13	15	19
CSPE02P2	33	CSPE02P3	31	Rc1 $\frac{1}{4}$ "	36	17	20	22
CSPE03P2	56	CSPE03P3	54	Rc3 $\frac{1}{8}$ "	40	21	24	25
CSPE04P2	94	CSPE04P3	94	Rc1 $\frac{1}{2}$ "	44	26	30	28
CSPE06P2	203	CSPE06P3	193	Rc3 $\frac{1}{4}$ "	52	35	40	36
CSPE08P2	318	CSPE08P3	299	Rc1"	62	41	47	40

\*ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。