

THN...S-2/KHN

一般キャスター



| | |
|------|--------------|
| サイズ | 50mm~100mm |
| 許容荷重 | 80daN~220daN |

■S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



THN-50 PH S-2



KHN-75 HR

| 品番 | | 車輪種類 | 許容荷重 daN | 車輪径 Dmm | 車輪幅 mm | 取付高 Hmm | 取付ピッチ A×Bmm | プレート寸法 X×Ymm | 取付穴径 Pmm | 偏心 Emm |
|----------|------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|
| THN-50 | HR | ゴム | 80 | 50 | 28 | 68 | 54×36 | 70×54 | 6.5 | 25 |
| | PH | フェノール | 150 | | | | | | | |
| | NHG | 強化ナイロン・黒 | 150 | | | | | | | |
| THN-65 | HR | ゴム | 110 | 65 | 36 | 92 | 91×64 | 111×86 | 10.5 | 25 |
| | PH | フェノール (B入) | 210 | | | | | | | |
| | NHG | 強化ナイロン・黒 | 210 | | | | | | | |
| THN-P-65 | HR ※ | ゴム | 110 | | | | | | | |
| THN-R-65 | PH ※ | フェノール (B入) | 210 | | | | | | | |
| THN-75 | HR | ゴム | 140 | 75 | 36 | 106 | 103×67 | 125×86 | 10.5 | 28 |
| | PH | フェノール (B入) | 220 | | | | | | | |
| | HR ※ | ゴム | 140 | | | | | | | |
| THN-P-75 | HR ※ | フェノール (B入) | 220 | | | | | | | |
| THN-R-75 | PH ※ | フェノール (B入) | 220 | | | | | | | |
| THN-100 | HR | ゴム | 170 | 100 | 38 | 130 | 103×67 | 125×86 | 10.5 | 28 |
| | PH | フェノール | 220 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|-----|----|-----|--------|--------|------|
| KHN-50 | HR | ゴム | 80 | 50 | 28 | 68 | 66×36 | 80×50 | 6.5 |
| | PH | フェノール | 150 | | | | | | |
| | NHG | 強化ナイロン・黒 | 150 | | | | | | |
| KHN-65 | HR | ゴム | 110 | 65 | 36 | 92 | 91×47 | 111×70 | 10.5 |
| | PH | フェノール (B入) | 210 | | | | | | |
| | NHG | 強化ナイロン・黒 | 210 | | | | | | |
| KHN-75 | HR | ゴム | 140 | 75 | 36 | 106 | 103×52 | 123×72 | 10.5 |
| | PH | フェノール (B入) | 220 | | | | | | |
| KHN-100 | HR | ゴム | 170 | 100 | 38 | 130 | 103×52 | 123×72 | 10.5 |
| | PH | フェノール | 220 | | | | | | |

※ロット生産品

■金具はユニクロームメッキ仕上げです。

■(B入)はベアリング入り車輪です。

●ナンシンロック



詳細はP.142を御覧ください。

