



STH 自在 100-150mm



STH-100 VAH



STH-150 VUH



品番	車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径	自重		
		N	kgf	daN	daN										Dmm	Wmm
STH-100	VAH	ゴム(B入)		2500	255	26.25	108.75	100	50	144	80×80	108×108	11.0	35	(R89)	2160
	VUH	ウレタン(B入)		3500	357	31.50	115.50									2170
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		4600	469	19.32	69.00									1960
STH-130	VAH	ゴム(B入)		3000	306	27.00	126.00	130	50	177	80×80	108×108	11.0	40	(R109)	3060
	VUH	ウレタン(B入)		5000	510	37.50	120.00									3030
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		6000	612	16.50	82.50									2840
STH-150	VAH	ゴム(B入)		3500	357	31.50	147.00	150	50	198	90×90	120×120	11.0	45	(R124)	3530
	VUH	ウレタン(B入)		5500	561	41.25	132.00									3500
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		6000	612	18.00	90.00									3300

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STH型はSKH型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



SKH 固定 100-150mm



SKH-150 VAH



SKH-100 MHC



品番	車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	自重	
		N	kgf	daN	daN								Dmm
SKH-100	VAH	ゴム(B入)		2500	255	26.25	100	50	144	108×55 (98×49)	137×86	11.0	1160
	VUH	ウレタン(B入)		3500	357	31.50							1420
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		4600	469	19.32							1230
SKH-130	VAH	ゴム(B入)		3000	306	27.00	130	50	177	100×56	137×93	11.0	2340
	VUH	ウレタン(B入)		5000	510	37.50							2310
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		6000	612	16.50							2130
SKH-150	VAH	ゴム(B入)		3500	357	31.50	150	50	198	100×56	137×93	11.0	2630
	VUH	ウレタン(B入)		5500	561	41.25							2750
	MHC	モノマーキャストナイロン(B入)		6000	612	18.00							2390

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・SKH型はSTH型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



VAH



VUH



MHC

重荷重用キャスター