





▶▶ ゴム車輪

CNC (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						CNC-125	ゴム	鋼板	1500				153.0
CNC-150	ゴム	鋼板	1600	163.2	150	40	55	12.0	ポリアセタール				
CNC-125グレー	ゴム(グレー)	鋼板	1500	153.0	125	38	55	12.0	ポリアセタール	STC・SKC・SKC-T			
CNC-150グレー	ゴム(グレー)	鋼板	1600	163.2	150	40	55	12.0	ポリアセタール				

CBC (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						CBC-125	ゴム	鋼板	1500				153.0
CBC-150	ゴム	鋼板	1600	163.2	150	40	55	12.0	コマーシャルベアリング				
CBC-125グレー	ゴム(グレー)	鋼板	1500	153.0	125	38	55	12.0	コマーシャルベアリング	STC・SKC・SKC-T			
CBC-150グレー	ゴム(グレー)	鋼板	1600	163.2	150	40	55	12.0	コマーシャルベアリング				

VA (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						VA-75	ゴム	アルミ	800				81.6

VS (材質:NR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						VS-100	ゴム	鋼板	1200				122.4
VS-130	ゴム	鋼板	1800	183.6	130	38	52	20.0	コマーシャルベアリング				
VS-150	ゴム	鋼板	2000	204.0	150	42	55	20.0	コマーシャルベアリング				
VS-180	ゴム	鋼板	2200	224.4	180	45	55	20.0	コマーシャルベアリング				
VS-200	ゴム	鋼板	2500	255.0	200	45	55	20.0	コマーシャルベアリング				
VS-250	ゴム	鋼板	3300	336.6	250	50	64	25.0	コマーシャルベアリング				
VS-300	ゴム	鋼板	3500	357.0	300	50	71	25.0	コマーシャルベアリング				
VS-100グレー	ゴム(グレー)	鋼板	1200	122.4	100	32	42	12.0	コマーシャルベアリング	20シリーズ・30シリーズ			

VAH (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
						VAH-100	ゴム	アルミ	2500			
VAH-130	ゴム	アルミ	3000	306.0	130	50	60	20.0	ラジアルベアリング			
VAH-150	ゴム	アルミ	3500	357.0	150	50	60	20.0	ラジアルベアリング			

車輪形状はサイズによって多少異なります。