

▶▶ ゴム車輪

AR (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						AR-250-4	ゴム	鋼板	900				91.8
AR-300-4	ゴム	鋼板	1300	132.6	257	80	82	20.0	コマーシャルベアリング				
AR-350-5	ゴム	鋼板	1600	163.2	293	96	100	25.0	コマーシャルベアリング				

HR (材質:NR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
						HR-50	ゴム	ゴム	800			
HR-65	ゴム	ゴム	1100	112.2	65	36	42	12.0	—			
HR-75	ゴム	ゴム	1400	142.8	75	36	42	12.0	—			
HR-100	ゴム	ゴム	1700	173.4	100	38	42	12.0	—			

NRC (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
						NRC-75	ゴム(グレー)	ナイロン	600			
NRC-100	ゴム(グレー)	ナイロン	600	61.2	100	27	32	8.0	ラジアルベアリング			

SUN (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						SUN-100	ゴム	ステンレス	1200				122.4
SUN-125	ゴム	ステンレス	1500	153.0	125	38	54	12.0	ポリアセタール				
SUN-150	ゴム	ステンレス	1600	163.2	150	42	54	12.0	ポリアセタール				
SUN-200	ゴム	ステンレス	2500	255.0	200	42	55	20.0	ポリアセタール				

SUB (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイール	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考	
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm				
						SUB-125	ゴム	ステンレス	1500				153.0
SUB-150	ゴム	ステンレス	1600	163.2	150	42	56	12.0	ステンレスニードルベアリング				

車輪形状はサイズによって多少異なります。