

RoHS対応 QUICK ACTION DRILL PRESS VISES
クランプマスターバイス

No.E-250



■ 部品価格表

センターバー(1本)(分解図No.③)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32975	EVS 75-CB	3,040
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32976	EVS100-CB	3,040
(EVS,EPA)-150-6	32977	EVS150-CB	3,040
EVS200-8	32978	EVS200-CB	4,440

ガイドバー(1本)(分解図No.④)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32979	EVS 75-GB	2,560
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32980	EVS100-GB	2,560
(EVS,EPA)-150-6	32981	EVS150-GB	2,560
EVS200-8	32982	EVS200-GB	4,050

ハンドル(分解図No.⑤)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3, (EVS,EPA,ETS,ETPA)-100-4	32983	EVS 75-HN	1,190
(ETS,ETPA)-75-3	32984	ETS 75-HN	1,190
(EVS,EPA)-150-6	32986	EVS150-HN	1,190
EVS200-8	32987	EVS200-HN	1,840

ロックリング(分解図No.⑥)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32988	EVS 75-LR	2,370
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32989	EVS100-LR	2,730
(EVS,EPA)-150-6	32990	EVS150-LR	2,540
EVS200-8	32991	EVS200-LR	7,000

スプリング(分解図No.⑦)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)- (75-3,100-4)	32992	EVS 75-SPR	2,370
(EVS,EPA)-150-6	32993	EVS150-SPR	2,370
EVS-200-8	32994	EVS200-SPR	3,650

クランク(分解図No.⑧)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-(75-3,100-4)	32995	EVS 75-CR	4,330
(ETS,ETPA)-75-3	32996	ETS 75-CR	4,330
(ETS,ETPA)-100-4	32999	ETS 100-CR	4,330
(EVS,EPA)-150-6	33001	EVS 150-CR	4,330
EVS 200-8	41960	EVS 200-CR	5,760

アジャストボルト(分解図No.⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS)-(75-3,100-4)	41973	EVS 75-AJ	3,040
(EPA,ETPA)-(75-3,100-4)	41974	EPA 75-AJ	3,040
EVS-(150-6,200-8)	41975	EVS150-AJ	3,040
EPA150-6	41976	EPA150-AJ	3,040

口金(2枚1組)(分解図No.⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3	00012	EVS 75-JA	5,760
(ETS,ETPA)-75-3	30968	ETS 75-JA	5,760
(EVS,EPA)-100-4	00011	EVS100-JA	5,760
(EVS,ETPA)-100-4	30969	ETS100-JA	5,760
(EVS,EPA)-150-6	00003	EVS150-JA	5,760
EVS200-8	00013	EVS200-JA	8,650

ニギリ玉(黒:BK)(分解図No.⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3	41961	EVS 75-NB-BK	1,310
(ETS,ETPA)-75-3	41962	ETS 75-NB-BK	1,310
(EVS,EPA)-(100-4,150-6)	41963	EVS100-NB-BK	1,310
(ETS,ETPA)-100-4	41964	ETS100-NB-BK	1,310
EVS200-8	41965	EVS200-NB-BK	2,090

ニギリ玉(黒:BK、赤:R)(分解図No.⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EVS-(75-3,100-4,150-6)	41966	EVS 75-NB-R	1,310
EPA-(75-3,100-4,150-6)	41963	EVS100-NB-BK	1,310
ETS 75-3	41967	ETS 75-NB-R	1,310
ETPA-75-3	41962	ETS 75-NB-BK	1,310
ETS100-4	41968	ETS100-NB-R	1,310
ETPA-100-4	41964	ETS100-NB-BK	1,310
EVS200-8	41969	EVS200-NB-R	2,090

止め板(分解図No.⑬)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA,ETS,ETPA)- (75-3,100-4)	41977	EVS 75-TP	320
(EVS,EPA)-150-6	41979	EVS150-TP	320
EVS200-8	41980	EVS200-TP	450

オイルカップ(分解図No.⑬)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全機種	41981	OCP-1/4	320

PAスプリング(分解図No.⑳)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-75-3	41982	EPA 75-SPR-P	1,570
(EPA,ETPA)-100-4	41983	EPA100-SPR-P	1,570
EPA-150-6	41984	EPA150-SPR-P	1,570

PA送り板(分解図No.㉑)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-75-3	41987	EPA 75-OP-P	1,190
(EPA,ETPA)-100-4	41988	EPA100-OP-P	1,190
EPA150-6	41989	EPA150-OP-P	1,190

PA調整ネジ(分解図No.㉒)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-(75-3,100-4)	41985	EPA 75-AJ-P	1,190
EPA150-6	41986	EPA150-AJ-P	1,190

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引