



フローレギュレータ モジュラーバルブ

50~300 ℓ /min
25,35MPa

特 長

- ①アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
- ②A、B両ポート制御、AまたはBポート制御、およびPまたはTポート制御の豊富な機種が用意されています。
- ③最高使用圧力25、35MPa {255、357kgf/cm²}です。

仕 様

形 式	呼び径 (サイズ)	最高使用圧力 MPa{kgf/cm ² }	最大流量 ℓ /min	チェック弁 クラッキング圧力 MPa{kgf/cm ² }	質量 kg	ガスケット面寸法
OY-G01-T-20	1/8	25{255}	50	-	1.0	ISO 4401-03-02-0-94
OCY-G01-P-20				0.04{0.4}	1.0	
OCY-G01-W-X-20 A B				0.08{0.8}	1.3 1.2	
OCY-G01-W-Y-20 A B				0.08{0.8}	1.3 1.2	
OCY-G03-P-J50				0.04{0.4}	2.9	
OCY-G03-W-X-J51 A B	3/8	25{255}	100	0.1{1.0}	3.1 3.0	ISO 4401-05-04-0-94
OCY-G03-W-Y-J51 A B				0.1{1.0}	3.1 3.0	
OYH-G04-P-10				0.04{0.4}	4.7	
OYH-G04-W-X-10 A B	1/2	35{357}	300	0.1{1.0}	6.5 6.3	ISO 4401-07-06-0-94
OYH-G04-W-Y-10 A B				0.1{1.0}	6.5 6.3	

●取扱い

- ①03サイズで、制御差圧が大きい場合は、H形の使用で調整が容易になります。
- ②サブプレートおよび取付ボルトは含まれていませんので、必要の際はD-90~D-95ページによりご指定ください。
- ③04サイズモジュラーバルブにはドレンポートL(DR₂)が設けてありませんので、プレッシャセンタ形ソレノイドバルブ(D)と組み合わせて使用することはできません。

形 式 説 明

01、03サイズ

OCY - G 03 - W - (H) Y - (K) - J51

