

# AQDEXZOH3D

## アクアドリル EX フラットオイルホール 3D

AQUA Drills EX FLAT Oil-Hole 3D


切削条件 Drilling Condition ▶ A-252

超硬
AQ EX
24° ~ 30°
h7
180°
h6
3.0-16.0

工具材料    コーティング    ねじれ角    直径許容差    先端角    シャンク径公差    直径範囲

- 穴深さ 3D までの高能率フラット穴加工が可能です。
- ステンレス鋼に対応した油穴付きドリルです。

High performance flat drilling up to 3x drill diameter is possible.  
Drill bit with oil hole for drilling stainless steel.



LIST 9812

オーダー方法

商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXZOH3D0300	3.0	14	68	15	3		11,200
AQDEXZOH3D0310	3.1						11,200
AQDEXZOH3D0320	3.2	15		17			11,200
AQDEXZOH3D0330	3.3						11,200
AQDEXZOH3D0340	3.4						11,200
AQDEXZOH3D0350	3.5	16	72	18	4		11,200
AQDEXZOH3D0360	3.6						11,500
AQDEXZOH3D0370	3.7						11,500
AQDEXZOH3D0380	3.8	18		19			11,500
AQDEXZOH3D0390	3.9						11,500
AQDEXZOH3D0400	4.0						11,500
AQDEXZOH3D0410	4.1	19		22			12,300
AQDEXZOH3D0420	4.2						12,300
AQDEXZOH3D0430	4.3						12,300
AQDEXZOH3D0440	4.4						12,300
AQDEXZOH3D0450	4.5	21	80	23	5		12,300
AQDEXZOH3D0460	4.6						12,400
AQDEXZOH3D0470	4.7						12,400
AQDEXZOH3D0480	4.8	22		24			12,400
AQDEXZOH3D0490	4.9						12,400
AQDEXZOH3D0500	5.0	23					12,400
AQDEXZOH3D0510	5.1						13,100
AQDEXZOH3D0520	5.2	24		26			13,100
AQDEXZOH3D0530	5.3						13,100
AQDEXZOH3D0540	5.4						13,100
AQDEXZOH3D0550	5.5	25	82	27	6		13,100
AQDEXZOH3D0560	5.6						13,400
AQDEXZOH3D0570	5.7						13,400
AQDEXZOH3D0580	5.8						13,400
AQDEXZOH3D0590	5.9	27		28			13,400
AQDEXZOH3D0600	6.0						13,400
AQDEXZOH3D0610	6.1						14,600
AQDEXZOH3D0620	6.2	28		31			14,600
AQDEXZOH3D0630	6.3						14,600
AQDEXZOH3D0640	6.4						14,600
AQDEXZOH3D0650	6.5	30	88	32	7		14,600
AQDEXZOH3D0660	6.6						14,700
AQDEXZOH3D0670	6.7						14,700
AQDEXZOH3D0680	6.8	31		33			14,700
AQDEXZOH3D0690	6.9						14,700
AQDEXZOH3D0700	7.0	32					14,700
AQDEXZOH3D0710	7.1						16,100
AQDEXZOH3D0720	7.2	33		35			16,100
AQDEXZOH3D0730	7.3						16,100
AQDEXZOH3D0740	7.4						16,100
AQDEXZOH3D0750	7.5	34	94	36	8		16,100
AQDEXZOH3D0760	7.6						16,100
AQDEXZOH3D0770	7.7						16,100
AQDEXZOH3D0780	7.8						16,100
AQDEXZOH3D0790	7.9	36		37			16,100
AQDEXZOH3D0800	8.0						15,700
AQDEXZOH3D0810	8.1						17,800
AQDEXZOH3D0820	8.2	37		40			17,800
AQDEXZOH3D0830	8.3						17,800
AQDEXZOH3D0840	8.4						17,800
AQDEXZOH3D0850	8.5	39	100	41	9		17,800
AQDEXZOH3D0860	8.6						18,000
AQDEXZOH3D0870	8.7						18,000
AQDEXZOH3D0880	8.8	40		42			18,000
AQDEXZOH3D0890	8.9						18,000

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXZOH3D0900	9.0	41	100	42	9		18,000
AQDEXZOH3D0910	9.1						19,900
AQDEXZOH3D0920	9.2	42		44			19,900
AQDEXZOH3D0930	9.3						19,900
AQDEXZOH3D0940	9.4						19,900
AQDEXZOH3D0950	9.5	43	106	45	10		19,900
AQDEXZOH3D0960	9.6						19,900
AQDEXZOH3D0970	9.7						19,900
AQDEXZOH3D0980	9.8	45		46			19,900
AQDEXZOH3D0990	9.9						19,900
AQDEXZOH3D1000	10.0						19,200
AQDEXZOH3D1010	10.1						22,400
AQDEXZOH3D1020	10.2	46		49			22,400
AQDEXZOH3D1030	10.3						22,400
AQDEXZOH3D1040	10.4						22,400
AQDEXZOH3D1050	10.5	48	116	50	11		22,400
AQDEXZOH3D1060	10.6						22,700
AQDEXZOH3D1070	10.7						22,700
AQDEXZOH3D1080	10.8	49		51			22,700
AQDEXZOH3D1090	10.9						22,700
AQDEXZOH3D1100	11.0						22,700
AQDEXZOH3D1110	11.1	50					24,700
AQDEXZOH3D1120	11.2						24,700
AQDEXZOH3D1130	11.3	51		53			24,700
AQDEXZOH3D1140	11.4						24,700
AQDEXZOH3D1150	11.5	52	122	54	12		24,700
AQDEXZOH3D1160	11.6						24,700
AQDEXZOH3D1170	11.7						24,700
AQDEXZOH3D1180	11.8						24,700
AQDEXZOH3D1190	11.9	54		55			24,700
AQDEXZOH3D1200	12.0						24,700
AQDEXZOH3D1250	12.5	57	128	59	13		28,900
AQDEXZOH3D1300	13.0	59		60			29,000
AQDEXZOH3D1350	13.5	61	134	63	14		35,300
AQDEXZOH3D1400	14.0	63		64			33,800
AQDEXZOH3D1450	14.5	66	140	68	15		38,900
AQDEXZOH3D1500	15.0	68		69			38,900
AQDEXZOH3D1550	15.5	70	146	72	16		44,300
AQDEXZOH3D1600	16.0	72		73			44,300

1 本包装  
Sold one per package

直径 (mm) Dc		面取り量 C (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	6.0	0.04
6.0	10.0	0.1
10.0		0.2