

AQDEXZOH5D

アクアドリル EX フラットオイルホール5D

AQUA Drills EX FLAT Oil-Hole 5D


切削条件 Drilling Condition ▶▶▶ A-252

超硬 AQ EX 24° ~30° h7 180° h6 3.0-16.0

工具材料 コーティング ねじれ角 直径許容差 先端角 シャンク径公差 直径範囲

- 穴深さ5Dまでの高能率フラット穴加工が可能です。
- センタリング穴またはガイド穴が必要です。

High performance flat drilling up to 5x drill diameter is possible.
A centering hole or guide hole is necessary.



LIST 9814

オーダー方法

商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXZOH5D0300	3.0	20	74	21	3		13,200
AQDEXZOH5D0310	3.1						13,200
AQDEXZOH5D0320	3.2	22		25			13,200
AQDEXZOH5D0330	3.3						13,200
AQDEXZOH5D0340	3.4						13,200
AQDEXZOH5D0350	3.5	24	80	26	4		13,200
AQDEXZOH5D0360	3.6						13,500
AQDEXZOH5D0370	3.7						13,500
AQDEXZOH5D0380	3.8			27			13,500
AQDEXZOH5D0390	3.9	26					13,500
AQDEXZOH5D0400	4.0						13,500
AQDEXZOH5D0410	4.1						13,900
AQDEXZOH5D0420	4.2	28		30			13,900
AQDEXZOH5D0430	4.3						13,900
AQDEXZOH5D0440	4.4						13,900
AQDEXZOH5D0450	4.5	29	90	31	5		13,900
AQDEXZOH5D0460	4.6						14,200
AQDEXZOH5D0470	4.7						14,200
AQDEXZOH5D0480	4.8	32		34			14,200
AQDEXZOH5D0490	4.9						14,200
AQDEXZOH5D0500	5.0	33					14,200
AQDEXZOH5D0510	5.1						15,000
AQDEXZOH5D0520	5.2	35		38			15,000
AQDEXZOH5D0530	5.3						15,000
AQDEXZOH5D0540	5.4						15,000
AQDEXZOH5D0550	5.5	37	94	39	6		15,000
AQDEXZOH5D0560	5.6						15,300
AQDEXZOH5D0570	5.7						15,300
AQDEXZOH5D0580	5.8	39		40			15,300
AQDEXZOH5D0590	5.9						15,300
AQDEXZOH5D0600	6.0						15,300
AQDEXZOH5D0610	6.1						16,200
AQDEXZOH5D0620	6.2	41		44			16,200
AQDEXZOH5D0630	6.3						16,200
AQDEXZOH5D0640	6.4						16,200
AQDEXZOH5D0650	6.5	43	101	45	7		16,200
AQDEXZOH5D0660	6.6						16,300
AQDEXZOH5D0670	6.7						16,300
AQDEXZOH5D0680	6.8	45		46			16,300
AQDEXZOH5D0690	6.9						16,300
AQDEXZOH5D0700	7.0	46					16,300
AQDEXZOH5D0710	7.1						17,900
AQDEXZOH5D0720	7.2						17,900
AQDEXZOH5D0730	7.3	48		51			17,900
AQDEXZOH5D0740	7.4						17,900
AQDEXZOH5D0750	7.5						17,900
AQDEXZOH5D0760	7.6	50	110	52	8		17,900
AQDEXZOH5D0770	7.7						17,900
AQDEXZOH5D0780	7.8						17,900
AQDEXZOH5D0790	7.9	52		53			17,900
AQDEXZOH5D0800	8.0						17,400
AQDEXZOH5D0810	8.1						19,700
AQDEXZOH5D0820	8.2	54		57			19,700
AQDEXZOH5D0830	8.3						19,700
AQDEXZOH5D0840	8.4						19,700
AQDEXZOH5D0850	8.5	56	117	58	9		19,700
AQDEXZOH5D0860	8.6						19,900
AQDEXZOH5D0870	8.7						19,900
AQDEXZOH5D0880	8.8	58		59			19,900
AQDEXZOH5D0890	8.9						19,900

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXZOH5D0900	9.0	59	117	59	9		19,900
AQDEXZOH5D0910	9.1						22,100
AQDEXZOH5D0920	9.2	61		64			22,100
AQDEXZOH5D0930	9.3						22,100
AQDEXZOH5D0940	9.4						22,100
AQDEXZOH5D0950	9.5	63	126	65	10		22,100
AQDEXZOH5D0960	9.6						22,100
AQDEXZOH5D0970	9.7						22,100
AQDEXZOH5D0980	9.8			66			22,100
AQDEXZOH5D0990	9.9	65					22,100
AQDEXZOH5D1000	10.0						21,300
AQDEXZOH5D1010	10.1						24,800
AQDEXZOH5D1020	10.2	67		70			24,800
AQDEXZOH5D1030	10.3						24,800
AQDEXZOH5D1040	10.4						24,800
AQDEXZOH5D1050	10.5	69	138	71	11		24,800
AQDEXZOH5D1060	10.6						25,200
AQDEXZOH5D1070	10.7						25,200
AQDEXZOH5D1080	10.8	72		73			25,200
AQDEXZOH5D1090	10.9						25,200
AQDEXZOH5D1100	11.0	73					25,200
AQDEXZOH5D1110	11.1						27,300
AQDEXZOH5D1120	11.2	74		77			27,300
AQDEXZOH5D1130	11.3						27,300
AQDEXZOH5D1140	11.4						27,300
AQDEXZOH5D1150	11.5	76	146	78	12		27,300
AQDEXZOH5D1160	11.6						27,300
AQDEXZOH5D1170	11.7						27,300
AQDEXZOH5D1180	11.8						27,300
AQDEXZOH5D1190	11.9	78		79			27,300
AQDEXZOH5D1200	12.0						27,300
AQDEXZOH5D1250	12.5	82	153	84	13		31,900
AQDEXZOH5D1300	13.0	86		86			32,000
AQDEXZOH5D1350	13.5	89		91	14		38,900
AQDEXZOH5D1400	14.0	91	162	92			37,300
AQDEXZOH5D1450	14.5	95		97	15		42,900
AQDEXZOH5D1500	15.0	98	169	98			42,900
AQDEXZOH5D1550	15.5	102		104	16		48,800
AQDEXZOH5D1600	16.0	104	178	105			48,800

1 本包装
Sold one per package

直径 (mm) Dc		面取り量 C (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	6.0	0.04
6.0	10.0	0.1
10.0		0.2

総目次

AQEX

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・
座ぐり

高精度

ガイド
センタリング

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

刃先
交換式