

AQDEX3FR *New Size*

アクアドリル EX 3 フルート レギュラ

AQUA Drills EX 3 Flutes Regular

切削条件 Drilling Condition **A-287**

超硬
AQ EX
js6
140°
30°
h6
3.0-16.0

工具材料
コーティング
直径許容差
先端角
ねじれ角
シャンク径公差
直径範囲

- 切削バランスに優れた 3 枚刃を採用しています。
- リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

This drill having balanced 3 flutes is suitable for precision drilling without reaming.



LIST 9836

オーダー方法

商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
※ AQDEX3FR0300	3.00	19	49	3	●	9,450
※ AQDEX3FR0301	3.01	24	60	4	□	-
※ AQDEX3FR0302	3.02				□	-
※ AQDEX3FR0303	3.03				□	-
※ AQDEX3FR0305	3.05				□	-
※ AQDEX3FR0310	3.10				●	10,170
※ AQDEX3FR0315	3.15				□	-
※ AQDEX3FR0320	3.20				●	10,170
※ AQDEX3FR0325	3.25				□	-
※ AQDEX3FR0330	3.30				●	10,170
※ AQDEX3FR0335	3.35				□	-
※ AQDEX3FR0340	3.40	●	10,170			
※ AQDEX3FR0345	3.45	□	-			
※ AQDEX3FR0350	3.50	27	60	4	●	10,170
※ AQDEX3FR0355	3.55				□	-
※ AQDEX3FR0360	3.60				●	10,680
※ AQDEX3FR0365	3.65				□	-
※ AQDEX3FR0370	3.70				●	10,680
※ AQDEX3FR0375	3.75				□	-
※ AQDEX3FR0380	3.80				●	10,680
※ AQDEX3FR0385	3.85				□	-
※ AQDEX3FR0390	3.90				●	10,680
※ AQDEX3FR0395	3.95				□	-
※ AQDEX3FR0398	3.98	□	-			
※ AQDEX3FR0399	3.99	□	-			
※ AQDEX3FR0400	4.00	●	10,680			
※ AQDEX3FR0401	4.01	31	76	5	□	-
※ AQDEX3FR0402	4.02				□	-
※ AQDEX3FR0403	4.03				□	-
※ AQDEX3FR0405	4.05				□	-
※ AQDEX3FR0410	4.10				●	11,500
※ AQDEX3FR0415	4.15				□	-
※ AQDEX3FR0420	4.20				●	11,500
※ AQDEX3FR0425	4.25				□	-
※ AQDEX3FR0430	4.30				●	11,500
※ AQDEX3FR0435	4.35				□	-
※ AQDEX3FR0440	4.40	●	11,500			
※ AQDEX3FR0445	4.45	□	-			
※ AQDEX3FR0450	4.50	●	11,500			
※ AQDEX3FR0455	4.55	□	-			
※ AQDEX3FR0460	4.60	●	12,300			
※ AQDEX3FR0465	4.65	□	-			
※ AQDEX3FR0470	4.70	●	12,300			
※ AQDEX3FR0475	4.75	□	-			
※ AQDEX3FR0480	4.80	●	12,300			
※ AQDEX3FR0485	4.85	□	-			
※ AQDEX3FR0490	4.90	●	12,300			
※ AQDEX3FR0495	4.95	□	-			
※ AQDEX3FR0498	4.98	□	-			
※ AQDEX3FR0499	4.99	□	-			
※ AQDEX3FR0500	5.00	●	12,300			
※ AQDEX3FR0501	5.01	38	76	5	□	-
※ AQDEX3FR0502	5.02				□	-
※ AQDEX3FR0503	5.03				□	-
※ AQDEX3FR0505	5.05				□	-
※ AQDEX3FR0510	5.10				●	13,000
※ AQDEX3FR0515	5.15				□	-
※ AQDEX3FR0520	5.20				●	13,000
※ AQDEX3FR0525	5.25				□	-
※ AQDEX3FR0530	5.30				●	13,000

●は標準在庫品です。
Standard stock item.
□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
※ AQDEX3FR0535	5.35	39	81	6	□	-
※ AQDEX3FR0540	5.40				●	13,000
※ AQDEX3FR0545	5.45				□	-
※ AQDEX3FR0550	5.50				●	13,000
※ AQDEX3FR0555	5.55				□	-
※ AQDEX3FR0560	5.60				●	13,600
※ AQDEX3FR0565	5.65				□	-
※ AQDEX3FR0570	5.70				●	13,600
※ AQDEX3FR0575	5.75				□	-
※ AQDEX3FR0580	5.80				●	13,600
※ AQDEX3FR0585	5.85	□	-			
※ AQDEX3FR0590	5.90	●	13,600			
※ AQDEX3FR0595	5.95	41	81	6	□	-
※ AQDEX3FR0598	5.98				□	-
※ AQDEX3FR0599	5.99				□	-
※ AQDEX3FR0600	6.00				●	13,600
※ AQDEX3FR0601	6.01				□	-
※ AQDEX3FR0602	6.02				□	-
※ AQDEX3FR0603	6.03				□	-
※ AQDEX3FR0605	6.05				□	-
※ AQDEX3FR0610	6.10				●	13,600
※ AQDEX3FR0615	6.15				□	-
※ AQDEX3FR0620	6.20	42	83	7	●	13,600
※ AQDEX3FR0625	6.25				□	-
※ AQDEX3FR0630	6.30				●	13,600
※ AQDEX3FR0635	6.35				□	-
※ AQDEX3FR0640	6.40				●	13,600
※ AQDEX3FR0645	6.45				□	-
※ AQDEX3FR0650	6.50				●	13,600
※ AQDEX3FR0655	6.55				□	-
※ AQDEX3FR0660	6.60				●	14,400
※ AQDEX3FR0665	6.65				□	-
※ AQDEX3FR0670	6.70	●	14,400			
※ AQDEX3FR0675	6.75	□	-			
※ AQDEX3FR0680	6.80	●	14,400			
※ AQDEX3FR0685	6.85	□	-			
※ AQDEX3FR0690	6.90	●	14,400			
※ AQDEX3FR0695	6.95	43	83	7	□	-
※ AQDEX3FR0698	6.98				□	-
※ AQDEX3FR0699	6.99				□	-
※ AQDEX3FR0700	7.00				●	14,400
※ AQDEX3FR0701	7.01				□	-
※ AQDEX3FR0702	7.02				□	-
※ AQDEX3FR0703	7.03				□	-
※ AQDEX3FR0705	7.05				□	-
※ AQDEX3FR0710	7.10				●	15,400
※ AQDEX3FR0715	7.15				□	-
※ AQDEX3FR0720	7.20	●	15,400			
※ AQDEX3FR0725	7.25	□	-			
※ AQDEX3FR0730	7.30	●	15,400			
※ AQDEX3FR0735	7.35	□	-			
※ AQDEX3FR0740	7.40	45	90	8	●	15,400
※ AQDEX3FR0745	7.45				□	-
※ AQDEX3FR0750	7.50				●	15,400
※ AQDEX3FR0755	7.55				□	-
※ AQDEX3FR0760	7.60				●	16,100
※ AQDEX3FR0765	7.65				□	-
※ AQDEX3FR0770	7.70				●	16,100
※ AQDEX3FR0775	7.75				□	-
※ AQDEX3FR0780	7.80				●	16,100

※は追加寸法です。
New size.

次頁

ピッチ精度がきびしい場合は、アクアドリル EX スターティング AQDEXST (A-71) をご使用してください。

超硬ドリル

総目次

AQEX

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・
座ぐり

高精度

ガイド
センタリング

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

刃先
交換式