

ホワイトストーン

- ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。
- ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出させる事により、切れ味を確保します。



品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法 (mm)	出荷単位
1000B7001A	WA	180	H	V	S	104×30×25	20
1000B70020	WA	220	H	V	S	104×30×25	20
1000B70030	WA	2000	O	V	S	104×30×25	1
1000B70040	WA	3000	O	V	S	104×30×25	1
1000B70050	WA	6000	O	V	S	104×30×25	1

標準在庫品

電着ジグインター

- ジグ研削盤等に取付け内面研削に使用します。エアまたは高速電動グラインダー等に取り付け、バリ・面取り・内面仕上りに使用します。
- コスト低減、能率向上に最適です。



品番	規格番号	外径 (D)	厚み (T)	L	L1	L2	d	形状タイプ	出荷単位
5N5H007250010	SD 325 PA	0.5	3.0	38.0	4.0	31.0	3.0	A	10
5N5H004050040	SD 170 PA	1.0	3.0	40.0	5.0	32.0	3.0	A	10
5N5H004060050	SD 170 PA	1.5	4.0	40.0	8.0	28.0	3.0	A	10
5N5H004070060	SD 120 PA	2.0	4.0	40.0	8.0	28.0	3.0	A	10
5N5H004080070	SD 120 PA	2.5	5.0	40.0	11.0	24.0	3.0	A	10
5N5H004090080	SD 120 PA	3.0	5.0	40.0	11.0	24.0	3.0	A	10
5N5H004100090	SD 120 PA	3.5	5.0	40.0	35.0		3.0	B	10
5N5H004110100	SD 120 PA	4.0	5.0	40.0	35.0		3.0	B	10
5N5H004120110	SD 120 PA	4.5	5.0	40.0	35.0		3.0	B	10
5N5H004130120	SD 120 PA	5.0	5.0	40.0	35.0		3.0	B	10
5N5H004140130	SD 120 PA	5.5	6.0	40.0	34.0		3.0	B	10
5N5H004150140	SD 120 PA	6.0	6.0	40.0	34.0		3.0	B	10
5N5H004160150	SD 120 PA	6.5	7.0	60.0	53.0		6.0	B	5
5N5H004170160	SD 120 PA	7.0	7.0	60.0	53.0		6.0	B	5
5N5H004190180	SD 120 PA	8.0	8.0	60.0	52.0		6.0	B	5
5N5H004200190	SD 120 PA	8.5	9.0	60.0	51.0		6.0	B	5
5N5H004210200	SD 120 PA	9.0	9.0	60.0	51.0		6.0	B	5
5N5H004220210	SD 120 PA	10.0	9.0	60.0	51.0		6.0	B	5

標準在庫品

