

# SN3000 セーフティサーモ

セーフティサーモは食品調理加工現場に精通した技術と経験、並びに現場で働く方々の貴重なご意見を取入れて製作された、安心してご使用いただける防水タイプのデジタル温度計です。



## 特長

- 安心の防水構造。  
標準で付属されているSN3000-01センサは「保護等級7」、本体は「保護等級6」です。
- 落下に強い衝撃吸収ゴムを本体側面に採用。
- 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
- 本体は抗菌樹脂、センサプローブはオールステンレス製ですので、大変衛生的です。
- センサを本体に接続した状態であれば、丸洗いができます。
- 応答速度も速く、作業場でのイライラを軽減いたします。



MADE IN JAPAN

本体仕様 (品番: SN3000-00)

項	目	仕	様
本 体	測 温 素 子	サーミスタ	
	表 示 能 力	-56~+306°C (但し使用するセンサによる)	
	精 度	±0.1°C ±1°C: 表示分解能が1°Cの時	
	表 示 分 解 能	0.1°C (但し-10°C以下、200°C以上は分解能 1°C)	
	測 定 周 期	約1秒	
	使 用 環 境 温 度	温度 -10~+60°C	
	防 水 性	IPX6に準拠	
	寸 法 ・ 質 量	54(W)×172(H)×40(D) mm / 約150 g (乾電池含)	
	電 源	単4乾電池 × 2本	
	表 示 機 能	HOLD(表示値固定)機能 MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能 オートパワーオフ機能(30分)	
付 属 品	取扱説明書、ネックストラップ、 単4乾電池 × 2本		

- 温度計の校正にも対応いたします。  
参考: 当社校正温度は5ヶ所  
-30.0, +50, +90, +180 °C  
※ 詳しくはP13~P19を参照



トレーサビリティ体系書類

## SN3000 セーフティサーモ

本体+標準センサセット (-50~+280°C)

標準価格 ¥19,800 (税抜)

SN3000-00 本体

標準価格 ¥11,800 (税抜)

SN3000-01 標準センサ

標準価格 ¥8,000 (税抜)