

ノガ社のアーム関節式モジュラーアームには5種類のサイズがあり、用途に応じて最適なサイズをお選びいただけます。

各モジュラーアームに対応するねじやクランプなどのアクセサリ類は豊富に揃えられています。P35をご参照下さい。また、ミニマムロット500台にて、特別仕様のサイズの製品も製作しております。



GR9000
¥25,800

MG9000
¥17,800

DG9000
¥14,500

NF9000
¥13,500

LC9000
¥12,300

《モジュラー・アームの仕様 及び 価格》

型番	重量 (kg)	アーム最大荷重 (kg)	アーム材質	下アーム長さ L1 (mm)	L1アーム側内径ねじ寸法	上アーム長さ L2 (mm)	L2アーム側内径ねじ寸法	アーム全長 L1+L2 (mm)	価格
LC9000	0.121	2	アルミニウム	38	M6	38	M6	76	¥12,300
NF9000	0.210	3	アルミニウム	56	M6	56	M6	112	¥13,500
DG9000	0.250	4	アルミニウム	110	M6	110	M6	220	¥14,500
MG9000	0.520	5	アルミニウム	133	M8	133	M6	266	¥17,800
GR9000	1.040	6	アルミニウム	215	M8	215	M6	430	¥25,800