

精密ケガキ針

CARBIDE TIP SCRIBER (HANDY POCKET TYPE)

現場作業の必需品！携帯に便利なペンシル型。ケガキ針は超硬仕様です！

- 用途** ● 鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業（線引き）
- 材質** ● 本体：ABS樹脂
● 先端：超硬チップ(G2)
- 特長** ● 先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
● 摩耗が少なく、欠けません。また、まくれも出ない耐久性のあるケガキ針です。
● 収納に便利なキャップ&クリップ付



SC-P10

商品コード	品番	規格	全長 (mm)	径 (mm)	超硬チップ直径 (mm)	超硬チップ先端角度	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
000260	SC-P05	0.5mm	125	10	0.5	50°	10g	990	706101
000262	SC-P10	1.0mm	125	10	1.0	50°	10g	990	706118
000264	SC-P20	2.0mm	125	10	2.0	50°	10g	990	706125
000261	SC-PE05	替芯 0.5mm	-	-	0.5	50°	5g	440	706200
000263	SC-PE10	替芯 1.0mm	-	-	1.0	50°	5g	440	706217
000265	SC-PE20	替芯 2.0mm	-	-	2.0	50°	5g	440	706224

ペンシルケガキ針

CARBIDE TIP SCRIBER (HANDY POCKET TYPE)

現場作業の必需品！携帯に便利なペンシル型。ケガキ針は超硬仕様です！



- 用途** ● ケガキ作業
- 材質** ● 本体：プラスチック (SC-PDX は金属)
● 先端：超硬チップ (G2)
- 特長** ● クリップ付のため、携帯に便利
● ノック式によりケガキ針は本体に収納できます。
● 先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
● 摩耗が少なく、欠けません。また、まくれも出ない耐久性のあるケガキ針です。
● 先端角度：50°

商品コード	品番	規格	先端チップ径 (mm)	全長 (mm)	径 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
000210	SC-P	-	1	145	7.2	26g	1,380	706019
000215	SC-PDX	DX型	1	132	8	30g	3,600	001626

ペンシルケガキ針替芯



- 用途** ● ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。
- 材質** ● チップホルダ：真鍮
● 先端：超硬チップ (G2)

※出荷単位：5本

商品コード	品番	先端チップ径 (mm)	全長 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
000211	SC-PE	1	40	10g	700	001619

ペンシル DX ダイヤケガキ

NEW ITEM

DIAMOND TIP SCRIBER

携帯に便利なペンシル型。ケガキ針はダイヤモンド仕様です。



- 用途** ● ケガキ作業
- 材質** ● 本体：真鍮
● 先端：ダイヤモンドチップ
- 特長** ● ダイヤモンドチップ付のケガキ針でガラス等の硬い表面にもケガキができます。
● 先端は本体に収納できます。

商品コード	品番	全長 (mm)	径 (mm)	芯直径 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW 000255	SC-PDXD	134	8	2.2	25g	6,000	707115

ペンシル DX ダイヤケガキ替芯



- 用途** ● ペンシル DX ダイヤケガキ専用替芯
- 材質** ● 本体：ステンレス、炭素鋼
● 先端：ダイヤモンドチップ

商品コード	品番	全長 (mm)	径 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW 000256	SC-PDXDE	27	2.2	0.7g	2,500	707122

ポンチ

ケガキ針

電動・空圧ケガキ

コンパス

パス

トースカ

ケガキ工具