

TOMBO No.9003 ナフロン<sup>®</sup> PFA-HG/PFA-SGチューブ● PFA-HGチューブ  
(ミリサイズ)

| 呼び寸法 (mm) | 外径 (mm) |       | 肉厚 (mm) |       | 長さ (m)               |           |       |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------------------|-----------|-------|
|           | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法                 | 許容差       |       |
| 内径×外径     |         |       |         |       |                      |           |       |
| 2×3       | 3.0     | ±0.10 | 0.5     | ±0.05 | 10, 20, 50, 100, 200 | +1%<br>-0 |       |
| 2×4       | 4.0     |       | 1.0     | ±0.06 |                      |           |       |
| 3×4       | 4.0     |       | 0.5     | ±0.05 |                      |           |       |
| 4×6       | 6.0     |       | 1.0     | ±0.06 |                      |           |       |
| 5×6       | 6.0     |       | 0.5     | ±0.05 |                      |           |       |
| 6×8       | 8.0     |       | 1.0     | ±0.06 |                      |           |       |
| 8×10      | 10.0    | ±0.12 | 1.0     | ±0.06 | 10, 20, 50, 100      |           |       |
| 10×12     | 12.0    |       | 1.0     | ±0.06 |                      |           |       |
| 12×14     | 14.0    |       | 1.0     | ±0.06 |                      |           |       |
| 16×19     | 19.0    |       | 1.5     | ±0.10 |                      |           |       |
| 22×25     | 25.0    |       | ±0.15   | 1.5   |                      |           | ±0.10 |

※納期 (在庫の有無) についてはご確認ください。

## (インチサイズ)

| 呼び寸法 (mm)   | 外径 (mm) |       | 肉厚 (mm) |       | 長さ (m)               |           |       |                 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|----------------------|-----------|-------|-----------------|
|             | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法                 | 許容差       |       |                 |
| 内径×外径       |         |       |         |       |                      |           |       |                 |
| 1.59×3.17   | 3.17    | ±0.10 | 0.79    | ±0.05 | 10, 20, 50, 100, 200 | +1%<br>-0 |       |                 |
| 2.17×3.17   | 3.17    |       | 0.50    | ±0.05 |                      |           |       |                 |
| 3.96×6.35   | 6.35    |       | 1.20    | ±0.10 |                      |           |       |                 |
| 4.35×6.35   | 6.35    |       | 1.00    | ±0.06 |                      |           |       |                 |
| 6.35×9.52   | 9.52    |       | ±0.12   | 1.59  |                      |           | ±0.10 | 10, 20, 50, 100 |
| 7.52×9.52   | 9.52    |       |         | 1.00  |                      |           | ±0.06 |                 |
| 9.52×12.70  | 12.70   | 1.59  |         | ±0.10 |                      |           |       |                 |
| 15.88×19.05 | 19.05   | 1.59  |         | ±0.10 |                      |           |       |                 |
| 22.22×25.40 | 25.40   | ±0.15 |         | 1.59  | ±0.10                |           |       |                 |
| 28.00×31.80 | 31.80   | ±0.25 |         | 1.90  | ±0.20                |           |       |                 |
| 33.70×38.10 | 38.10   |       | 2.20    | ±0.20 |                      |           |       |                 |

※納期 (在庫の有無) についてはご確認ください。

● PFA-SGチューブ  
(ミリサイズ)

| 呼び寸法 (mm) | 外径 (mm) |       | 肉厚 (mm) |       | 長さ (m)      |           |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-------------|-----------|
|           | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法        | 許容差       |
| 内径×外径     |         |       |         |       |             |           |
| 2×4       | 4.0     | ±0.10 | 1.0     | ±0.06 | 10, 50, 100 | +1%<br>-0 |
| 4×6       | 6.0     |       | 1.0     |       |             |           |
| 6×8       | 8.0     | ±0.12 | 1.0     |       |             |           |
| 8×10      | 10.0    |       | 1.0     |       |             |           |
| 10×12     | 12.0    |       | 1.0     |       |             |           |
| 16×19     | 19.0    |       | 1.5     |       |             |           |
| 22×25     | 25.0    | ±0.15 | 1.5     | ±0.10 |             |           |

※納期 (在庫の有無) についてはご確認ください。

## (インチサイズ)

| 呼び寸法 (mm)   | 外径 (mm) |       | 肉厚 (mm) |       | 長さ (m)      |           |
|-------------|---------|-------|---------|-------|-------------|-----------|
|             | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法    | 許容差   | 基準寸法        | 許容差       |
| 内径×外径       |         |       |         |       |             |           |
| 2.17×3.17   | 3.17    | ±0.10 | 0.50    | ±0.05 | 10, 50, 100 | +1%<br>-0 |
| 4.35×6.35   | 6.35    |       | 1.00    | ±0.06 |             |           |
| 6.35×9.52   | 9.52    | ±0.12 | 1.59    | ±0.10 |             |           |
| 7.52×9.52   | 9.52    |       | 1.00    | ±0.06 |             |           |
| 9.52×12.70  | 12.70   |       | 1.59    | ±0.10 |             |           |
| 15.88×19.05 | 19.05   |       | 1.59    |       |             |           |
| 22.22×25.40 | 25.40   | ±0.15 | 1.59    | ±0.10 |             |           |

※納期 (在庫の有無) についてはご確認ください。