



テーパ型容器

積み重ね収納ができる貯蔵・密閉容器

特長

- 粉体や液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵、密閉容器です。
- 空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプの貯蔵・密閉容器です。
- ストレート容器に比べ約12%の軽量化になります。
- 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

- 省スペース化
- 軽量化



積み重ね



P28

TP 用専用台車



テーパ型汎用容器（取っ手式）【TP-ST】



P.33・34 P.31



型式	容量	重量	内径	内径	内高	板厚	蓋	納期
	L	kg	D1	D2	H1	t		日
TP-ST-24	10	1.7	240	230	244	0.6	ストック	2~3
TP-ST-27	15	2.2	270	260	279	0.7	ストック	2~3
TP-ST-30	20	2.7	300	289	304	0.7	ストック	2~3
TP-ST-33	25	3.3	330	318	336	0.7	ストック	2~3
TP-ST-36	35	4.2	360	346	362	0.8	ストック	2~3
TP-ST-39	45	4.9	387	373	405	0.8	ストック	2~3
TP-ST-43	65	6.8	430	413	475	0.9	ストック	2~3
TP-ST-47	80	8.4	470	452	485	1.0	ストック	2~3
TP-ST-47H	100	9.8	470	448	615	1.0	ストック	2~3
TP-ST-565	150	13.9	565	543	635	1.0	ヒラ	2~3
TP-ST-565H	200	17.3	565	534	905	1.0	ヒラ	2~3

表記にない寸法はP29をご覧ください。長さの単位は (mm)

テーパ型密閉容器（クリップ式）【TP-CTH】



P.33・34 P.31 P.31 P.32



型式	容量	重量	内径	内径	内高	板厚	パッキン	クリップ	納期
	L	kg	D1	D2	H1	t		数	日
TP-CTH-24	10	1.9	240	230	244	0.6	A型	3	2~3
TP-CTH-27	15	2.5	270	260	279	0.7	A型	3	2~3
TP-CTH-30	20	3.0	300	289	304	0.7	A型	3	2~3
TP-CTH-33	25	3.7	330	318	336	0.7	A型	4	2~3
TP-CTH-36	35	4.7	360	346	362	0.8	A型	4	2~3
TP-CTH-39	45	5.4	387	373	405	0.8	A型	4	2~3
TP-CTH-43	65	7.5	430	413	475	0.9	A型	4	2~3
TP-CTH-47	80	9.3	470	452	485	1.0	A型	5	2~3
TP-CTH-47H	100	10.7	470	448	615	1.0	A型	5	2~3
TP-CTH-565	150	14.8	565	543	635	1.0	B型	6	2~3
TP-CTH-565H	200	18.2	565	534	905	1.0	B型	6	2~3

表記にない寸法はP29をご覧ください。長さの単位は (mm)