

インサイドブラシ



- 各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシです。スタンダードタイプ全長70mm、ロングタイプ全長100mm。
- 円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の、通常のブラシでは対応できない部分の仕上げ加工が可能です。
- 研磨バリ取り、クリーニング、さび取りスケール除去に適しています。



- 研磨砥粒入りナイロンブラシ
- 毛ブラシ
- ワイヤーブラシ

⚠ 全長が長いので、必ず最高使用回転速度以下で使用してください。

軸径 (シャンク) **φ1.6, φ3.0**

1パック2本入

| 軸径 (シャンク) | 回転速度 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 全長 (mm) | 製品番号 |
|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|
| φ1.6 | 9,000 min ⁻¹ | φ1.7 | 12 | 50 | 51575 |
| | | φ2.2 | 12 | 50 | 51576 |
| | | φ3.1 | 30 | 100 | 51577 |
| | | φ3.5 | 30 | 100 | 51578 |
| | | φ3.7 | 30 | 100 | 51579 |
| | | φ5 | 30 | 100 | 51580 |

ブラシ素材
研磨砥粒入りナイロンブラシ (GC砥粒) #600

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック1本入

| 軸径 (シャンク) | 回転速度 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 全長 (mm) | 製品番号 |
|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|-------|
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ6 | 18 | 54 | 51581 |
| | 9,000 min ⁻¹ | φ6 | 30 | 100 | 51582 |
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ7 | 30 | 100 | 51583 |
| | 9,000 min ⁻¹ | φ8 | 18 | 54 | 51584 |
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ8 | 30 | 100 | 51585 |
| | 9,000 min ⁻¹ | φ9 | 30 | 100 | 51586 |
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ10 | 18 | 54 | 51587 |
| | 9,000 min ⁻¹ | φ10 | 30 | 100 | 51588 |
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ12 | 18 | 54 | 51589 |
| | 9,000 min ⁻¹ | φ12 | 30 | 100 | 51590 |
| φ3.0 | 18,000 min ⁻¹ | φ15 | 30 | 100 | 51591 |
| | 8,000 min ⁻¹ | φ15 | 30 | 100 | 51592 |

ブラシ素材
研磨砥粒入りナイロンブラシ (GC砥粒) #320
研磨砥粒入りナイロンブラシ (GC砥粒) #600
毛ブラシ (毛質/豚毛/ハード/ブラック)
ワイヤーブラシ (ステンレス線・線径0.1mm)
ワイヤーブラシ (ステンレス線・線径0.15mm)

軸径 (シャンク) **φ6.0**

1パック1本入

| 軸径 (シャンク) | 回転速度 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 全長 (mm) | 製品番号 |
|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|
| φ6.0 | 5,000 min ⁻¹ | φ6 | 30 | 100 | 51591 |
| | 4,000 min ⁻¹ | φ7 | 40 | 100 | 51592 |
| φ6.0 | 4,000 min ⁻¹ | φ8 | 45 | 100 | 51593 |
| | 4,000 min ⁻¹ | φ9 | 45 | 100 | 51594 |
| φ6.0 | 4,000 min ⁻¹ | φ10 | 45 | 100 | 51595 |
| | 3,000 min ⁻¹ | φ12 | 45 | 100 | 51596 |
| φ6.0 | 3,000 min ⁻¹ | φ16 | 45 | 100 | 51597 |
| | 3,000 min ⁻¹ | φ19 | 45 | 100 | 51598 |
| φ6.0 | 3,000 min ⁻¹ | φ25 | 45 | 100 | 51599 |
| | 3,000 min ⁻¹ | φ25 | 45 | 100 | 51600 |

ブラシ素材
研磨砥粒入りナイロンブラシ (GC砥粒) #500
ステンレスブラシ (線径0.08mm)
ステンレスブラシ (線径0.1mm)
ステンレスブラシ (線径0.1mm)
ステンレスブラシ (線径0.1mm)
ステンレスブラシ (線径0.15mm)
ステンレスブラシ (線径0.15mm)
ステンレスブラシ (線径0.15mm)
ステンレスブラシ (線径0.15mm)

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。