


研磨剤・研磨ツール

1パック1本入 砥石ドレッサ

●ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジボンド等のドレッシングに使用します。



	カラット数	WA	GC
ハンディータイプ	平面タイプ 75(W)×25(D)×8(H)mm	57521 (#80)	57526 (#80)
	ミニタイプ 50(W)×7(D)×7(H)mm	57531 (#200)	57536 (#360)
スティックタイプ	100(W)×20(D)×15(H)mm	57541 (#200)	57546 (#360)

1パック1本入 天然ダイヤモンド 単石ドレッサ

●一般砥石の目立て、成形用として広く使用されています。





※シャンク径φ11mm 長さ100mm

カラット数	推奨砥石外径	
1/4 (0.25ct)	φ75mm	57551
1/2 (0.5ct)	φ150~200mm	57552
3/4 (0.75ct)	φ255~300mm	57553
1ct	φ300~355mm	57554

1パック1本入 ツルーイングブロックドレッサ

●金属ブロック表面にダイヤモンド電着を施したドレッサです。




90(L)×40(W)×20(H)mm

粒度	
#80	57571

1パック1本入 ツルーイング用 インプリドレッサ

●ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。



粒度	
#100	57581