

■ ツーハンマタイプ

1回転で2回衝撃を与えるため、高能率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます

● 9.5mm(3/8)Sq



NW-5LP
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ



NW-6LFA
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ

※在庫僅少品



NW-6HPA
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ



NW-6HS
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ



NAW-6HS
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ

● 12.7mm(1/2)Sq



NW-8HPA
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ



NW-10HPA
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ




NW-14H
アンビルP式

付属品
カブラプラグ20PM
パワーレギュレータ

別売り
振動工具向け【耐振ショートホース】



R1/4 雄ネジタイプ コードNo.24905056



R3/8 雄ネジタイプ コードNo.24905057

型式	能力ボルト径		無負荷回転数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	全高 mm	軸心～側面 mm	シャンク寸法 mm	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min	パワー調整
	標準 mm	高力 mm										調整数
NW-5LP	6	5	12,000	152	0.6	-	16.5	9.5	1/4	6.3	0.25	
NW-6HPA	8	6	8,000	163	1	-	24	9.5	1/4	6.3	0.25	
NW-6LFA	6~8	5~6	10,000	136	0.8	-	23	9.5	1/4	6.3	0.25	
NW-6HS	8	6	9,000	217	0.9	-	24	9.5	1/4	6.3	0.25	
NAW-6HS	6	5	8,000	239	1.5	57	14.5	9.5	1/4	6.3	0.25	4
NW-8HPA	10	8	6,500	165	1.5	-	28	12.7	1/4	6.3	0.3	
NW-10HPA	12	10	6,000	169	1.7	-	31	12.7	1/4	9.5	0.35	
NW-14H	16	12	5,500	196	3	-	34.5	12.7	1/4	9.5	0.35	

※ アンビル の詳細はP.12の表をご参照下さい