

■パーチカルグラインダ

●7インチ



NVG-180SLW

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ターニングスパナ φ44用
フランジスパナ ピッチ30
六角棒レンチ 対辺 4.8Hex.
六角棒レンチ 5mm

●9インチ



NVG-230SLW

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ターニングスパナ φ44用
フランジスパナ ピッチ30
六角棒レンチ 対辺 4.8Hex.
六角棒レンチ 5mm

| 型式 | 能力砥石寸法 mm | 無負荷回転数 min ⁻¹ | 全高 mm | 質量 kg | ホース口径 取付ネジ Rc | ホース内径 mm | 空気消費量 m ³ /min |
|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------------------|
| NVG-180SLW | 180x6x22 | 7,100 | 187 | 3.8 | 3/8 | 12.7 | 1.0 |
| NVG-230SLW | 230x6x22 | 5,900 | 189 | 4.2 | 3/8 | 12.7 | 1.1 |

■CNSグラインダ



NHG-65G

付属品
カプラプラグ20PM
ターニングスパナ φ28用



NHG-75G

付属品
カプラプラグ20PM
ターニングスパナ φ35用

CNSホイール



NHG-65G用ホイール(ユニホイール型)
最高許容回転数: 14000(r.p.m)
外径×厚さ: 65×13(mm)
コードNo.24906005



NHG-75G用ホイール(ディスク型)
最高許容回転数: 6000(r.p.m)
外径×厚さ: 100×13(mm)
コードNo.24906003



取付例

| 型式 | 能力砥石寸法 mm | 無負荷回転数 min ⁻¹ | 全長 mm | 質量 kg | ホース口径 取付ネジ Rc | ホース内径 mm | 空気消費量 m ³ /min |
|---------|----------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------------------|
| NHG-65G | 65 x 26 x 9.5 | 14,000 | 310 | 1.3 | 1/4 | 9.5 | 0.55 |
| NHG-75G | 100 x 26 x 9.5 | 6,000 | 328 | 1.7 | 1/4 | 9.5 | 0.45 |

■サンダ(ディスクペーパー用)



ディスクペーパー

●4インチ



NSG-100

付属品
カプラプラグ20PM
ディスクペーパー φ100用 #24
ターニングロッド φ5.5 x 120
六角棒レンチ 5mm

●5インチ



NSG-125

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ターニングスパナ φ28用
六角棒レンチ 対辺 6Hex.
ペーパーパッド

●6インチ



NSG-150X

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ターニングスパナ φ44用
フランジスパナ ピッチ30
六角棒レンチ 対辺 6Hex.
ペーパーパッド

●7インチ



NSG-180XC

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ターニングスパナ φ44用
フランジスパナ ピッチ30
六角棒レンチ 対辺 6Hex.
ペーパーパッド

| 型式 | ペーパー寸法 mm | 無負荷回転数 min ⁻¹ | 全長 mm | 質量 kg | ホース口径 取付ネジ Rc | ホース内径 mm | 空気消費量 m ³ /min |
|-----------|--------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------------------|
| NSG-100 | 100 x 16 | 13,000 | 161 | 0.9 | 1/4 | 6.3 | 0.4 |
| NSG-125 | 125 x 16 | 11,000 | 190 | 1.5 | 1/4 | 9.5 | 0.65 |
| NSG-150X | 150 x 22 | 8,400 | 209 | 2.2 | 3/8 | 12.7 | 0.65 |
| NSG-180XC | 180 x 22 | 7,600 | 209 | 2.2 | 3/8 | 12.7 | 0.65 |

■ダイヤモンドカッタ



DAC-11

付属品
カプラプラグ20PM
ダイヤモンドホイール
六角棒レンチ 5mm 2本

幅広い用途

ダイヤモンド以外のほとんどの材質が切断できます。

- 自動車ボディパネル、マフラーの切断
- 鋼板、軟鋼板、ステンレス、ジュラルミン、塩化ビニール、プラスチック、コンクリート、石材、ガラス、鋳物のバリ取りなど

【※注意】アルミ、木工の切断には別売のアルミ・木工用ホイールをご使用下さい。

ダイヤモンドホイール

1枚単位で販売しております
コードNo.15102450



| 型式 | 切断能力 (軟鋼板・SUS厚さ) mm | 切断スピード (軟鋼板0.8mm) m/min | 能力ホイール寸法 mm | 無負荷回転数 min ⁻¹ | 全長 mm | 質量 kg | ホース口径取付ネジ Rc | ホース内径 mm | 空気消費量 m ³ /min |
|--------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| DAC-11 | 2.3 | 2.8 | 54 x 1.0 x 10 | 13,000 | 298 | 1.7 | 1/4 | 6.3 | 0.45 |