


## ■キャップホルダタイプ

### ●チゼルの差し込み方法



①スプリングをチゼルに差し込み ホルダに装着

②その状態で本体へスパナとバイスで装着



③完了！

### NF-00

付属品  
ホースニップルR1/4(雄ねじ)X1/4(ホース)  
フラットチゼル 120mm




### NF-0

付属品  
ホースニップルR1/4(雄ねじ)X1/4(ホース)  
フラットチゼル 120mm



## ■ボールチャックタイプ

### ●チゼルの差し込み方法



### NF-1SH

付属品  
ホースニップルR1/4(雄ねじ)X1/4(ホース)  
アングルフラットチゼル 155mm



### NFB-25H

付属品  
ホースニップルR1/4(雄ねじ)X1/4(ホース)  
フラットチゼル 200mm



### NF-25F

付属品  
ホースニップルR1/4(雄ねじ)X1/4(ホース)  
アングルフラットチゼル 155mm



型式	打撃数 min <sup>-1</sup>	ピストン径 mm	ピストンストローク mm	全長 mm	質量 kg	ホース口径取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NF-00	6,500	14	12	162	0.55	1/4	6.3	0.23
NF-0	5,500	18	18	177	0.8	1/4	6.3	0.23
NF-1SH	4,800	22	22	185	0.94	1/4	6.3	0.25
NF-25F	4,800	25	17	226	1.5	1/4	9.5	0.2
NFB-25H	4,000	25.4	23	264	2.0	1/4	9.5	0.55

## ■チゼルのラインアップ

NF-00, NF-0		チゼル		全長 (L) mm	コードNo.
				120	17509210 (標準付属)
				150	17300601
				200	15410980
				300	17300763
NF-1SH		チゼル		全長 (L) mm	コードNo.
				155	17509330 (標準付属)
				210	17300624
				155	17300774
				210	17300614
NFB-25H		チゼル		全長 (L) mm	コードNo.
				200	17509980 (標準付属)
				300	17300666
NF-25F		チゼル		全長 (L) mm	コードNo.
				155	17509760 (標準付属)
				210	17300656
				155	17509750
				210	17300649
				165	17509770
				155	17509790
				155	17509780

## ■NF-25F用 ビシャン刃

ビシャン刃(9刃) コードNo.17509800		ビシャン刃(16刃) コードNo.17509810	