

切る Cutting

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします

ステンレス鋼・一般鋼 合金鋼の切断

レチボンスーパーカット RSC

〈3M〉〈キュービトロン〉砥粒の採用と薄刃により抜群の切れ味を発揮。
また両面補強構造による安全性を兼ね備えた画期的な切断といえます。
※〈3M〉〈キュービトロン〉は3M社の商標です。



レチボンスーパーカット RSC

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	と材粒硬度		外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
105×1.0×15	46P	○	200枚 (10枚入×20)	80m/s (4,800m/min)
105×1.6×15	40P	○		
105×2.5×15	30P	○		
125×2.0×22	40P	○	100枚 (10枚入×10)	
150×2.0×22		○		
180×2.0×22		○		
205×2.0×22		○		
305×2.5×25.4	30P	○	30枚 (10枚入×3)	72m/s (4,300m/min)
355×2.5×25.4		○		
405×2.8×25.4		○		

○:在庫品 △:受注生産品 - :該当品なし

