



製品記号: SWL



内装 (外径100mm 10枚入り)

特長

- 特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。
- 汎用ペーパー多羽根ホイールと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。
- 15孔用の青色のブッシュを外せば、16孔用のグラインダにもご使用頂けます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度						梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			40	60	80	100	120	150			
100	15	A	SWL10064A40	SWL10064A60	SWL10072A80	SWL10072A100	SWL10080A120	SWL10080A150	50枚(10枚×5)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		GZ	SWL10060GZ40	SWL10064GZ60	SWL10064GZ80						
125	22	A		SWL125A60	SWL125A80	SWL125A100	SWL125A120		5枚	80m/s (4,800m/min)	
		BZ	SWL125BZ40	SWL125BZ60	SWL125BZ80						
180	22	A	SWL180A40	SWL180A60	SWL180A80	SWL180A100	SWL180A120		5枚	80m/s (4,800m/min)	
		BZ	SWL180BZ40	SWL180BZ60	SWL180BZ80						

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			180	240	320	400			
100	15	A	SWL10080A180	SWL10080A240	SWL10080A320	SWL10080A400	50枚(10枚×5)	72m/s(4,300m/min)	10ポイント

標準品 (pink) 標準標準品 (yellow) 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●GZ40…60枚羽根 ●A40・60、GZ60・80…64枚羽根 ●A80・100…72枚羽根 ●A120～400…80枚羽根

※上記は外径100mmの羽根枚数です。

A…一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) GZ、BZ…一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

●外径125mm、180mmの仕様



※BZタイプの使用面はこちらです。



詳しい説明は P.33にあるよ

