

ジャンカット



製品記号: JCT



内装
(外径105~205mm
10枚入り)



外装
(外径305~510mm
25枚入り)
※外径305~405mmは
5枚入りもございます。

特長

- 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰りもほとんどありません。
- ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
- 金属全般にご使用頂けます。
- 外径305・355・405mmにはお買い求め頂きやすい5枚入りもあります。

主な用途

硬度M…ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断
 硬度P…金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	硬 度		梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦
				M	P			
105	2	15	46		JCT105246P	200枚(10枚×20)	72m/s (4,300m/min)	5 ポイント
125	2	22	46		JCT125246P	100枚(10枚×10)		
150	2	22	46		JCT150246P			
180	2	22	46		JCT180246P			
205	2	22	46		JCT205246P			
305	3	25.4	36		JCT305336M	25枚	63m/s (3,800m/min)	20ポイント
					JCT305336M5	JCT305336P5		5枚
355	3	25.4	36		JCT355336M	25枚		20ポイント
					JCT355336M5	JCT355336P5		5枚
405	3	25.4	36		JCT405336M	25枚		20ポイント
					JCT405336M5	JCT405336P5		5枚
455	3.5	25.4	36		JCT4553536P	20枚		20ポイント
510	4.5	25.4	36		JCT5104536P	10枚		20ポイント

外径305~
405mmは
5枚単位で
購入できるよ!



標準品 (pink box) および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

ジャンカットに軽天材用が登場!!

ジャンカット 軽天用



製品記号: JCT



外装
(5枚入り)

特長

- 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰りもほとんどありません。
- 軽天材の切断に適した砥石です。
- 現場への持ち運びもしやすい5枚入りです。

主な用途

軽天材(建築用鋼製天井下地・建築用鋼製壁下地)の切断

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	砥粒	硬 度	梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦
					T			
305	2.5	25.4	AZ	36	JCT30525AZ36T5	5枚	80m/s (4,800m/min)	5 ポイント
355	2.5	25.4	AZ	36	JCT35525AZ36T5			

標準品 (pink box)

ジャンカットジャンカット軽天用
切断用砥石