

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ 160mm

単位/mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	一梱 入数	扉形式	外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg			
	LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ	
○ ○	BF16-74-2	○ ○	SF16-74-2			38,500	1	両扉	700	400	160	620	320	128*	141*	18.3	20.2	
○ ○	BF16-75-2	○ ○	SF16-75-2			40,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	21.5	23.9		
(3) (3)	BF16-76-1	(3) (3)	SF16-76-1			39,000	1	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	23.3	26.3	
(3) ○	BF16-77-1	(3) (3)	SF16-77-1			41,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	26.4	29.9		
(3) (3)	BF16-78-1	(3) (3)	SF16-78-1			44,500	1	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	29.5	33.5		
○ ○	BF16-79-1	○ ○	SF16-79-1			48,500	1	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	32.5	37.1		
(3) (3)	BF16-710-1	(3) (3)	SF16-710-1			52,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	35.7	40.9		
○ ○	BF16-712-1	○ ○	SF16-712-1			60,000	1	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	41.9	48.1		
(3) (3)	BF16-714-1	(3) (3)	SF16-714-1			68,500	1	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	51.4	58.7		
○ ○	BF16-716-1	○ ○	SF16-716-1			77,500	1	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	59.9	68.3		
○ ○	BF16-84-2	○ ○	SF16-84-2			40,500	1	両扉	800	400	160	720	320	128*	141*	20.4	22.6	
○ ○	BF16-85-2	○ ○	SF16-85-2			44,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	23.9	26.7		
○ ○	BF16-86-1	○ ○	SF16-86-1			43,500	1	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	26.1	29.5	
(3) (3)	BF16-86-2	(3) (3)	SF16-86-2			47,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.3	30.8		
(3) (3)	BF16-87-1	(3) (3)	SF16-87-1			45,500	1	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	29.5	33.5	
(3) (3)	BF16-87-2	(3) (3)	SF16-87-2			49,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	30.8	34.9	
○ ○	BF16-88-1	○ ○	SF16-88-1			47,500	1	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.9	37.6	
(3) (3)	BF16-88-2	(3) (3)	SF16-88-2			51,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	34.3	39.0	
(3) (3)	BF16-89-1	(3) (3)	SF16-89-1			52,500	1	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	36.3	41.6	
(3) (3)	BF16-89-2	(3) (3)	SF16-89-2			56,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	37.8	43.1	
○ ○	BF16-810-1	○ ○	SF16-810-1			55,000	1	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	39.9	45.8	
(3) (3)	BF16-810-2	(3) (3)	SF16-810-2			58,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	41.6	47.5	
○ ○	BF16-812-1	○ ○	SF16-812-1			64,500	1	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	46.7	53.9	
(3) (3)	BF16-812-2	(3) (3)	SF16-812-2			68,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	48.6	55.7	
○ ○	BF16-814-1	○ ○	SF16-814-1			72,000	1	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	58.9	67.3	
(3) (3)	BF16-814-2	(3) (3)	SF16-814-2			75,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	60.9	69.3	
○ ○	BF16-816-1	○ ○	SF16-816-1			83,500	1	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	66.3	76.0	
(3) (3)	BF16-816-2	(3) (3)	SF16-816-2			87,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	2*	2*	68.6	78.2	
(3) (3)	BF16-94-2	(3) (3)	SF16-94-2			42,500	1	両扉	900	400	160	820	320	128*	135*	22.4	24.9	
(3) (3)	BF16-95-2	(3) (3)	SF16-95-2			44,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	2*	2*	26.3	29.4
○ ○	BF16-106-2	○ ○	SF16-106-2			56,000	1	両扉	1,000	600	160	920	520	128*	135*	32.8	37.1	
○ ○	BF16-108-2	○ ○	SF16-108-2			60,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	41.2	47.1		
(3) (3)	BF16-109-2	(3) (3)	SF16-109-2			68,500	1	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	45.3	52.0		
○ ○	BF16-1010-2	○ ○	SF16-1010-2			70,000	1	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	49.9	57.9		
○ ○	BF16-1012-2	○ ○	SF16-1012-2			73,500	1	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	58.2	67.9		
○ ○	BF16-1014-2	○ ○	SF16-1014-2			87,000	1	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	72.4	83.7		
○ ○	BF16-1016-2	○ ○	SF16-1016-2			105,000	1	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	81.4	94.3		

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

フカサ 180mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	一梱 入数	扉形式	外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg		
	LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
○ ○	BF18-355	○ ○	SF18-355			23,500	1	片扉	350	500	180	270	420	148	161	12.4	13.5
○ ○	BF18-46	○ ○	SF18-46			29,000	1	片扉	400	600	180	320	520	148	161	15.6	17.2
○ ○	BF18-57	○ ○	SF18-57			36,000	1	片扉	500	700	180	420	620	148	161	20.9	23.3
○ ○	BF18-69	○ ○	SF18-69			45,500	1	片扉	600	900	180	520	820	148	161	29.5	33.4
○ ○	BF18-611	○ ○	SF18-611			55,000	1	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	155	35.2	40.0	

⑩代理店様在庫品 ⑪物流センター在庫品 ⑫⑬⑮⑯標準品(納期別) ⑭受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】BF16-74-2→BF16-74-2Cとなります。