

RA・RAB RA形制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
防塵等級
片扉 IP54
(カテゴリー2)
屋内用
防塵等級
両扉 IP4X
(カテゴリー2)
CA
CA100
CA-G04
塗装性能
(塩害耐性)
1000h
塗装性能
(塩害耐性)
120h
RoHS
低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基材タイプ
ハンドル
鍵違い
対応
(337頁)
レーザー
穴加工
(36頁)
粉体塗装

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット！

- 左右に連結が可能です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) RABタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

- BP17-3-Z 水抜きキャップ(725頁)
- FCX-Z5AS アースパーセット(801頁)
- BP12-M 検針窓(丸形)(716頁)
- BP21-C パネル用レール③(RAタイプ、RAVタイプ用)(738頁)
- HX-C85-Z 防水キャップ(708頁)

関連商品


- SR(-N) ステンレスSR形制御盤キャビネット(308・309頁)

ご注意 両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。

オプション

BP15-C+S エッジガード
P.722

コーナー部の安全対策としてご使用いただけます。



片扉：屋内・屋外用 **IP54**
(カテゴリー2)

〔両扉：屋内用 **IP4X**〕
(両扉の製品は防水性ありません。)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

フカサ 120mm

納期区分		鉄製基板付	納期区分		木製基板付	標準価格 円	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg		
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色			品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	RAB	RA
◎◎	◎◎	RA12-33		◎◎	◎◎	RAB12-33		片扉	300	300	120	220	220	102	89	5.7	5.0
◎◎	◎◎	RA12-34		◎◎	◎◎	RAB12-34		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7.7	6.7
◎◎	◎◎	RA12-35		—	—	—		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	9.3
◎◎	◎◎	RA12-43		◎◎	◎◎	RAB12-43		〃	400	300	〃	320	220	〃	89	7.7	6.7
◎◎	◎◎	RA12-44		◎◎	◎◎	RAB12-44		〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	8.5
◎◎	◎◎	RA12-45		—	—	—		〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.8	—
◎◎	◎◎	RA12-46		—	—	—		〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.8	—
◎◎	◎◎	RA12-53		◎◎	◎◎	RAB12-53		〃	500	300	〃	420	220	〃	—	9.3	8.1
◎◎	◎◎	RA12-54		—	—	—		〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	11.8	—
◎◎	◎◎	RA12-55		—	—	—		〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	14.3	—
◎◎	◎◎	RA12-56		—	—	—		〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	16.8	—
◎◎	◎◎	RA12-57		—	—	—		〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.2	—
◎◎	◎◎	RA12-64		—	—	—		〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	13.9	—
◎◎	◎◎	RA12-65		—	—	—		〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	16.8	—
◎◎	◎◎	RA12-66		—	—	—		〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	19.7	—
◎◎	◎◎	RA12-67		—	—	—		〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.6	—
◎◎	◎◎	RA12-68		—	—	—		〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.5	—
◎◎	◎◎	RA12-75-1		—	—	—		〃	700	500	〃	620	420	〃	〃	19.2	—
◎◎	◎◎	RA12-76-1		—	—	—		〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.6	—
◎◎	◎③	RA12-710-1		—	—	—		〃	〃	1,000	〃	〃	920	96	—	35.6	—
◎◎	◎◎	RA12-86-1		—	—	—		〃	800	600	〃	720	520	102	—	25.5	—

フカサ 160mm

◎◎	◎◎	RA16-33		◎◎	◎◎	RAB16-33		片扉	300	300	160	220	220	142	129	6.2	5.5
◎◎	◎◎	RA16-34		◎◎	◎◎	RAB16-34		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.4	7.4
◎◎	◎◎	RA16-35		◎◎	◎◎	RAB16-35		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.2	9.0
◎◎	◎◎	RA16-43		◎◎	◎◎	RAB16-43		〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	8.4	7.4
◎◎	◎◎	RA16-44		◎◎	◎◎	RAB16-44		〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.6	9.3
◎◎	◎◎	RA16-45		—	—	—		〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.7	—
◎◎	◎◎	RA16-46		—	—	—		〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.9	—
◎◎	◎◎	RA16-47		—	—	—		〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.3	—

◎◎代理店様在庫品 ◎◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
■木製基板付も承りますのでご用命ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]RA12-33→RA12-33Cとなります。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。