

【ご注意】 両扉の製品は防水性がありません。
屋内用ですのでご注意ください。

片扉：屋内・屋外兼用 **IP54**

(カテゴリ-2)

〔両扉：屋内用 **IP4X**〕
(両扉の製品は防水性がありません。)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工H22-90B

フカサ **160mm**

単位：mm

納期区分	鉄製基板付		納期区分	木製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		RA
◎◎	◎	◎	RA16-53	—	—	—	片扉	500	300	160	420	220	142	—	10.2	—
◎◎	◎	◎	RA16-54	—	—	—	片扉	400	—	—	—	320	—	—	12.7	—
◎◎	◎	◎	RA16-55	◎	◎	RAB16-55	片扉	500	—	—	—	420	—	129	15.3	13.1
◎◎	◎	◎	RA16-56	—	—	—	片扉	600	—	—	—	520	—	—	17.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-57	—	—	—	片扉	700	—	—	—	620	—	—	20.4	—
◎◎	◎	◎	RA16-58	—	—	—	片扉	800	—	—	—	720	—	—	23.0	—
◎◎	◎	◎	RA16-59	—	—	—	片扉	900	—	—	—	820	—	—	25.6	—
◎◎	◎	◎	RA16-510	—	—	—	片扉	1,000	—	—	—	920	136	—	27.8	—
◎◎	◎	◎	RA16-512	—	—	—	片扉	1,200	—	—	—	1,120	—	—	33.0	—
◎◎	◎	◎	RA16-64	—	—	—	片扉	600	400	160	520	320	142	—	14.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-65	—	—	—	片扉	500	—	—	—	420	—	—	17.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-66	—	—	—	片扉	600	—	—	—	520	—	—	20.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-67	—	—	—	片扉	700	—	—	—	620	—	—	23.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-68	—	—	—	片扉	800	—	—	—	720	—	—	26.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-69	—	—	—	片扉	900	—	—	—	820	—	—	29.0	—
◎◎	◎	◎	RA16-610	—	—	—	片扉	1,000	—	—	—	920	136	—	33.3	—
◎◎	◎	◎	RA16-612	—	—	—	片扉	1,200	—	—	—	1,120	—	—	39.4	—
◎◎	◎	◎	RA16-75-1	—	—	—	片扉	700	500	—	620	420	142	—	20.4	—
◎◎	◎	◎	RA16-76-1	—	—	—	片扉	600	—	—	—	520	—	—	23.9	—
◎◎	◎	◎	RA16-76-2	—	—	—	両扉	—	—	—	—	—	★	—	26.1	—
◎◎	◎	◎	RA16-78-1	—	—	—	片扉	800	—	—	—	720	—	—	29.7	—
◎◎	◎	◎	RA16-710-1	—	—	—	片扉	1,000	—	—	—	920	136	—	37.0	—
◎◎	◎	◎	RA16-712-1	—	—	—	片扉	1,200	—	—	—	1,120	—	—	43.9	—

フカサ **200mm**

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	
◎◎	◎	◎	RA20-33	片扉	300	300	200	220	220	182	6.7	
◎◎	◎	◎	RA20-34	片扉	400	—	—	—	320	—	9.2	
◎◎	◎	◎	RA20-345	片扉	450	—	—	—	370	—	10.1	
◎◎	◎	◎	RA20-43	片扉	400	300	—	320	220	—	9.2	
◎◎	◎	◎	RA20-44	片扉	400	—	—	—	320	—	11.4	
◎◎	◎	◎	RA20-45	片扉	500	—	—	—	420	—	13.6	
◎◎	◎	◎	RA20-46	片扉	600	—	—	—	520	—	15.9	
◎◎	◎	◎	RA20-47	片扉	700	—	—	—	620	—	17.3	
◎◎	◎	◎	RA20-48	片扉	800	—	—	—	720	—	19.5	
◎◎	◎	◎	RA20-53	片扉	500	300	—	420	220	—	11.0	
◎◎	◎	◎	RA20-54	片扉	400	—	—	—	320	—	13.6	
◎◎	◎	◎	RA20-55	片扉	500	—	—	—	420	—	16.3	
◎◎	◎	◎	RA20-56	片扉	600	—	—	—	520	—	19.0	
◎◎	◎	◎	RA20-57	片扉	700	—	—	—	620	—	21.7	
◎◎	◎	◎	RA20-58	片扉	800	—	—	—	720	—	24.3	
◎◎	◎	◎	RA20-59	片扉	900	—	—	—	820	—	27.0	
◎◎	◎	◎	RA20-510	片扉	1,000	—	—	—	920	176	30.1	
◎◎	◎	◎	RA20-512	片扉	1,200	—	—	—	1,120	—	35.5	
◎◎	◎	◎	RA20-514	片扉	1,400	—	—	—	1,320	—	39.9	
◎◎	◎	◎	RA20-64	片扉	600	400	—	520	320	182	15.9	
◎◎	◎	◎	RA20-65	片扉	500	—	—	—	420	—	19.0	
◎◎	◎	◎	RA20-66	片扉	600	—	—	—	520	—	22.1	
◎◎	◎	◎	RA20-67	片扉	700	—	—	—	620	—	25.2	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品
■木製基板付も承りますのでご用命ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、
また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応
じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F.A.用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料