

❗注意 両扉の製品は防水性がありません。  
屋内用ですのでご注意ください。

片扉：屋内・屋外兼用 **IP54**

(カテゴリー2)

〔両扉：屋内用 **IP4X**〕

(両扉の製品は防水性がありません。)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工H25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工H22-90B

フカサ **250mm**

単位：mm

納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品質量 kg	
	品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎◎	◎	RA25-44	28,000	片扉	400	400	250	320	320	232	11.4	
◎◎	◎	RA25-45	30,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	14.8	
◎◎	◎	RA25-46	32,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	17.1	
◎◎	◎	RA25-54	30,000	〃	500	400	〃	420	320	〃	14.8	
◎◎	◎	RA25-55	32,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	17.6	
◎◎	◎	RA25-56	34,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	20.4	
◎◎	◎	RA25-57	41,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	23.2	
◎◎	◎	RA25-58	42,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	26.0	
◎◎	◎	RA25-59	48,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	28.8	
◎◎	◎	RA25-65	34,000	〃	600	500	〃	520	420	〃	20.4	
◎◎	◎	RA25-66	41,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	23.6	
◎◎	◎	RA25-67	42,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	26.8	
◎◎	◎	RA25-68	48,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	30.1	
◎◎	◎	RA25-69	51,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	33.3	
◎◎	◎	RA25-610	53,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	226	37.0	
◎◎	◎	RA25-612	60,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	43.5	
◎◎	◎	RA25-614	72,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	48.5	
◎◎	◎	RA25-616	80,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	55.1	
◎◎	◎	RA25-75-1	41,000	〃	700	500	〃	620	420	232	23.2	
◎◎	◎	RA25-76-1	44,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	26.8	
◎◎	◎	RA25-77-1	48,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	30.5	
◎◎	◎	RA25-78-1	51,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	34.2	
◎◎	◎	RA25-710-1	55,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	226	42.0	
◎◎	◎	RA25-710-2	59,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	45.7	
◎◎	◎	RA25-712-1	68,500	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	49.3	
◎◎	◎	RA25-712-2	72,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	54.1	
◎◎	◎	RA25-714-1	80,000	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	55.3	
◎◎	◎	RA25-714-2	83,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	62.6	
◎◎	◎	RA25-716-1	91,500	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	62.5	
◎◎	◎	RA25-86-1	49,500	〃	800	600	〃	720	520	232	30.1	
◎◎	◎	RA25-88-1	55,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	38.3	
◎◎	◎	RA25-810-1	68,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	226	46.9	
◎◎	◎	RA25-810-2	72,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	48.1	
◎◎	◎	RA25-812-1	80,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	55.2	
◎◎	◎	RA25-812-2	83,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	56.4	
◎◎	◎	RA25-814-1	86,500	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	61.9	
◎◎	◎	RA25-814-2	90,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	69.9	
◎◎	◎	RA25-816-1	104,000	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	70.0	
◎◎	◎	RA25-106-2	64,000	両扉	1,000	600	〃	920	520	〃	★	37.7
◎◎	◎	RA25-108-2	73,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	★	47.8
◎◎	◎	RA25-1010-2	87,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	★	58.0
◎◎	◎	RA25-1012-2	95,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	★	68.2
◎◎	◎	RA25-1014-2	113,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	★	76.7
◎◎	◎	RA25-126-2	64,000	〃	1,200	600	〃	1,120	520	〃	★	46.2
◎◎	◎	RA25-128-2	87,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	★	56.1
◎◎	◎	RA25-1210-2	97,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	★	68.0
◎◎	③	RA25-1212-2	115,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	★	79.9
◎◎	③	RA25-1214-2	132,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	★	90.0
◎◎	③	RA25-1410-2	115,000	〃	1,400	1,000	〃	1,320	920	〃	★	76.4
◎◎	③	RA25-1412-2	132,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	★	89.8
◎◎	③	RA25-1414-2	149,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	★	103.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受注品)  
■木製基板付も承りますのでご用命ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。〔例〕RA25-44→RA25-44Cとなります。

❗注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。