

## アルミボックス・オプション

### ACH 厚鋼電線管用ボックスソケット



- 厚鋼電線管をキャビネットなどに取付ける際にご利用ください。
- アルミ鋳造製ですので、軽量で、耐食性に優れています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LBE(日塗工H25-70B)
材 質	本体：アルミ鋳造製 ロックナット：鉄製(電気亜鉛めっき) 絶縁プッシング：ポリカーボネート樹脂



ACH-16



ACH-28

納期区分	品名記号	標準価格 円	管用平行ねじサイズ	適合電線管(厚鋼)	取付穴(φmm)	備考
◎	<b>ACH-16</b>	2,050	PF 1/2	16	22	
◎	<b>ACH-22</b>	2,250	PF 3/4	22	27	
◎	<b>ACH-28</b>	2,400	PF1	28	34	
◎	<b>ACH-36</b>	2,550	PF1 1/4	36	43	
◎	<b>ACH-42</b>	2,850	PF1 1/2	42	49	

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F/A用  
コントロール用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

### ACG アルミケーブルコネクタ



- ケーブルをキャビネットなどに引込むときにご利用ください。
- 防塵・防水構造です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LBE(日塗工H25-70B)
材 質	本体：アルミ鋳造製 ロックナット：鉄製(電気亜鉛めっき) 絶縁プッシング：ポリカーボネート樹脂



ACG-16



ACG-28

納期区分	品名記号	標準価格 円	管用平行ねじサイズ	適用ケーブル外径(φmm)	取付穴(φmm)	備考
◎	<b>ACG-16</b>	2,400	PF 1/2	8.0~12.5	22	
◎	<b>ACG-22</b>	3,350	PF 3/4	12.5~17.5	27	
◎	<b>ACG-28</b>	3,900	PF1	17.5~22.5	34	
◎	<b>ACG-36</b>	4,550	PF1 1/4	22.5~30.5	43	
◎	<b>ACG-42</b>	5,900	PF1 1/2	30.5~34.5	49	

### CSX-R ルーフ

(キャストボックス CSE用、コントロールステーションボックス CSH用)



- ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉などによって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときにご利用ください。
- アルミ製ですので耐候性に優れています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LBE(日塗工H25-70B)
材 質	アルミ
板 厚	4.0mm



CSX-R175

[取付例]



単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	適用キャビネット
◎	<b>CSX-R100</b>	2,850	ヨコ幅 100mm用 (1・2・3・4点用)
◎	<b>CSX-R175</b>	3,900	ヨコ幅 175mm用 (6点用)
◎	<b>CSX-R250</b>	4,850	ヨコ幅 250mm用 (9点用)
◎	<b>CSX-R300</b>	5,600	ヨコ幅 300mm用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品