

ZA 基台

フカサ160mm用

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

単位：mm

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※1
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
◎	ZA16-50S	◎	ZA16-50SC	◎	6,400	500	50	160	3.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	ZA16-51	◎	ZA16-51C	◎	6,700	〃	100	〃	5.2	
◎	ZA16-52	◎	ZA16-52C	◎	13,500	〃	200	〃	8.1	
◎	ZA16-53	◎	ZA16-53C	◎	16,500	〃	300	〃	11.0	
◎	ZA16-60S	◎	ZA16-60SC	◎	6,700	600	50	〃	4.0	
◎	ZA16-61	◎	ZA16-61C	◎	7,650	〃	100	〃	5.9	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	ZA16-62	◎	ZA16-62C	◎	14,500	〃	200	〃	9.3	
◎	ZA16-63	◎	ZA16-63C	◎	18,500	〃	300	〃	12.5	
◎	ZA16-71	◎	ZA16-71C	◎	8,800	700	100	〃	6.7	ヨコ幅700mmのキャビネット用
◎	ZA16-72	③(注)	ZA16-72C	◎	16,500	〃	200	〃	10.4	
◎	ZA16-73	③(注)	ZA16-73C	◎	20,000	〃	300	〃	14.0	
◎	ZA16-81	◎	ZA16-81C	◎	9,750	800	100	〃	7.4	ヨコ幅800mmのキャビネット用
◎	ZA16-82	③(注)	ZA16-82C	◎	18,500	〃	200	〃	11.8	
◎	ZA16-83	◎	ZA16-83C	◎	22,000	〃	300	〃	15.8	

フカサ200mm用

◎	ZA20-40S	③(注)	ZA20-40SC	◎	6,400	400	50	200	3.3	ヨコ幅400mmのキャビネット用
◎	ZA20-41	◎	ZA20-41C	◎	6,700	〃	100	〃	4.8	
◎	ZA20-42	◎	ZA20-42C	◎	13,500	〃	200	〃	7.5	
◎	ZA20-43	◎	ZA20-43C	◎	16,500	〃	300	〃	10.2	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	ZA20-50S	◎	ZA20-50SC	◎	6,700	500	50	〃	3.8	
◎	ZA20-51	◎	ZA20-51C	◎	6,700	〃	100	〃	5.5	
◎	ZA20-52	◎	ZA20-52C	◎	14,500	〃	200	〃	9.9	
◎	ZA20-53	◎	ZA20-53C	◎	17,500	〃	300	〃	13.9	
◎	ZA20-55	◎	ZA20-55C	◎	25,000	〃	500	〃	18.3	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	ZA20-60S	◎	ZA20-60SC	◎	7,050	600	50	〃	4.3	
◎	ZA20-61	◎	ZA20-61C	◎	7,650	〃	100	〃	6.2	
◎	ZA20-62	◎	ZA20-62C	◎	15,500	〃	200	〃	11.3	
◎	ZA20-63	◎	ZA20-63C	◎	19,500	〃	300	〃	16.0	
◎	ZA20-65	◎	ZA20-65C	◎	27,000	〃	500	〃	20.7	ヨコ幅700mmのキャビネット用
◎	ZA20-70S	◎	ZA20-70SC	◎	7,500	700	50	〃	4.6	
◎	ZA20-71	◎	ZA20-71C	◎	8,800	〃	100	〃	7.0	
◎	ZA20-72	◎	ZA20-72C	◎	16,500	〃	200	〃	12.8	
◎	ZA20-73	◎	ZA20-73C	◎	21,000	〃	300	〃	18.1	
◎	ZA20-75	◎	ZA20-75C	◎	30,000	〃	500	〃	23.1	ヨコ幅800mmのキャビネット用
◎	ZA20-80S	◎	ZA20-80SC	◎	9,450	800	50	〃	5.3	
◎	ZA20-81	◎	ZA20-81C	◎	9,750	〃	100	〃	7.7	
◎	ZA20-82	◎	ZA20-82C	◎	19,500	〃	200	〃	14.6	
◎	ZA20-83	◎	ZA20-83C	◎	22,500	〃	300	〃	20.5	
◎	ZA20-85	◎	ZA20-85C	◎	33,500	〃	500	〃	25.8	ヨコ幅900mmのキャビネット用
◎	ZA20-91	◎	ZA20-91C	◎	10,500	900	100	〃	8.5	
◎	ZA20-92	③(注)	ZA20-92C	◎	20,000	〃	200	〃	13.6	
◎	ZA20-93	③(注)	ZA20-93C	◎	25,000	〃	300	〃	18.2	
◎	ZA20-100S	◎	ZA20-100SC	◎	11,000	1,000	50	〃	6.3	
◎	ZA20-101	◎	ZA20-101C	◎	11,500	〃	100	〃	9.2	
◎	ZA20-102	◎	ZA20-102C	◎	21,000	〃	200	〃	17.6	
◎	ZA20-103	◎	ZA20-103C	◎	27,000	〃	300	〃	24.8	
◎	ZA20-105	◎	ZA20-105C	◎	40,000	〃	500	〃	30.7	
◎	ZA20-120S	◎	ZA20-120SC	◎	12,500	1,200	50	〃	7.3	ヨコ幅1,200mmのキャビネット用
◎	ZA20-121	◎	ZA20-121C	◎	13,500	〃	100	〃	10.7	
◎	ZA20-122	◎	ZA20-122C	◎	23,000	〃	200	〃	20.6	
◎	ZA20-123	◎	ZA20-123C	◎	28,500	〃	300	〃	29.0	
◎	ZA20-141	◎	ZA20-141C	◎	16,500	1,400	100	〃	12.3	
◎	ZA20-142	③(注)	ZA20-142C	◎	28,500	〃	200	〃	19.5	
◎	ZA20-143	③(注)	ZA20-143C	◎	38,500	〃	300	〃	26.0	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※1. 遮光板付キャビネットに取付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

【注意】 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション：L型固定金具、基台安定板(723・724頁)]

●屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

盤用ハーツ
盤外装用
盤取付用
盤内装用
記録用
記録補助用
高圧用
各種ハーツ
機械周辺用
EMC関連