

## PF 樹脂羽根ファン

- フィンガード、プラグコード、取付ねじ付です。
- インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します。



フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂

PF-120

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	定格周波数 Hz	適用機種	摘要
◎	<b>PF-121C</b>	5,900	AC100	50/60	PHE-10CA用内部ファン・外部ファン	
◎	<b>PF-121C-2</b>	5,900	AC200			
◎	<b>PF-120</b>	6,400	AC100		PHE-15・25TF用内部ファン・外部ファン OPHE-20用内部ファン	
◎	<b>PF-120-2</b>	6,400	AC200			
◎	<b>PF-121</b>	6,400	AC100		PHE-10SN・10S用内部ファン・外部ファン PHE-15CA・20CA用内部ファン・外部ファン	
◎	<b>PF-121-2</b>	6,400	AC200			
◎	<b>PF-150A</b>	11,500	AC100		PHE-20SN・20S用内部ファン・外部ファン PHE-30C・40C・60C用内部ファン・外部ファン PHE-40・60・80・100TF用内部ファン・外部ファン OPHE-30・50用内部ファン	
◎	<b>PF-150-2A</b>	11,500	AC200			

■詳細は右頁をご参照ください。

■屋外盤用熱交換器OPHE-7(-2)・10(-2)のファンおよびOPHE-20(-2)・30(-2)・50(-2)の外部ファンにつきましては、別途ご用意ください。

## PHE-F OPHE-F フィルタ

- 汚れた際の交換パーツとしてご利用ください。
- 水洗いで再利用が可能です。



PHE-S-F1



PHE-S-F2



OPHE-F1



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm※		適用機種	摘要
				ヨコ	タテ		
◎	<b>PHE-S-F1</b>	3,200	5枚入	160	145	PHE-10SN・10S用	
◎	<b>PHE-S-F2</b>	3,200		205	180	PHE-20SN・20S用	
◎	<b>PHE-TF-F1</b>	3,050		156	130	PHE-15TF用	
◎	<b>PHE-TF-F2</b>	3,350		256		PHE-25TF用	
◎	<b>PHE-TF-F3</b>	4,050		356	165	PHE-40・60TF用	
◎	<b>PHE-TF-F4</b>	4,700				PHE-80・100TF用	
◎	<b>OPHE-F1</b>	2,550	5枚入	220	75	OPHE-20用	
◎	<b>OPHE-F2</b>	3,600		300		OPHE-30用	
◎	<b>OPHE-F3</b>	5,050		420		OPHE-50用	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーバー

ヒータ

除湿器

温度調節器等