

鋼管製ねじ込み管継手

MADE OF CARBON STEEL

品名	白ホースニップル		
記号	WHN		
形状			
呼び径(B)	D	L	E × 数
1/8	10.5	65	6 × 4
1/4	13.8	65	6 × 4
3/8	17.3	65	7 × 4
1/2	21.7	100	8 × 4
3/4	27.2	100	8 × 4
1	34	100	8 × 4
1 1/4	42.7	125	10 × 4
1 1/2	48.6	125	10 × 4
2	60.5	125	10 × 4
2 1/2	76.3	150	11 × 4
3	89.1	150	11 × 4
4	114.3	150	11 × 4
5			
6			

品名	白・黒本式サイホン	
記号	WFM・BFM	
呼び径(B)	3/8	
形状		
品名	白・黒略式サイホン	
記号	WAM・BAM	
呼び径(B)	3/8	
形状		
品名	白・黒U式サイホン	
記号	WUM・BUM	
呼び径(B)	3/8	
形状		

品名	白・黒鉄ソケット (規格品)		黒鉄ハーフソケット	
記号	WS・BS		BHS	
形状				
呼び径(B)	D	L	D	L
1/8	15	19		
1/4	19	27	19	12
3/8	23	28	23	12.5
1/2	28	37	28	17
3/4	34.5	39	34.5	18
1	41.5	46	41.5	21.5
1 1/4	51	51	51	24
1 1/2	58	51	58	24
2	70	60	70	28.5
2 1/2	87	69		
3	102	75		
4	127	87		
5	153	96		
6	180	96		

※白製品は黒製品に電気めっきを施したもの

単位：mm



NAGOYA Co.,LTD