

平形水準器（工作用）

Stock No. 506-B

FLAT LEVEL

- 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
- 軽量に製作されており、使用に便利です。
- 底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。



〔150・200〕



〔100〕

コードNo.	呼 び	寸 法 (L×W×H mm)	感度 (mm/m)	質量 (kg)
AD101	100	100×40×37	0.02	0.6
AD102			0.05	
AD103			0.1	
AD151	150	150×44×41	0.02	1.1
AD152			0.05	
AD153			0.1	
AD201	200	200×44×41	0.02	1.4
AD202			0.05	
AD203			0.1	
AD251	250	250×44×43	0.02	1.8
AD252			0.05	
AD253			0.1	
AD301	300	300×44×43	0.02	2.0
AD302			0.05	
AD303			0.1	
AD451	450	450×44×50	0.02	5.4
AD452			0.05	
AD453			0.1	
AD601	600	600×44×50	0.02	6.7
AD602			0.05	
AD603			0.1	

小形精密水準器

A級 Stock No. 521

PRECISION SMALL LEVEL

- A級仕上げ（JIS規格同等品）です。
- 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室（chamber）を有しております。
- 小形携帯用精密水準器です。
- サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
- 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。



コードNo.	呼 び	寸 法 (L×W×H mm)	感度 (mm/m)	質量 (kg)
AE101	125	125×41×42	0.02	0.9
AE102			0.05	

調整式水準器（スターレット形）

Stock No. 501

ADJUSTABLE BENCH LEVEL

- 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
- 気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。



コードNo.	呼 び	寸 法 (L×W×H mm)	感度 (mm/m)	質量 (kg)
AF151	150	150×40×64	0.05	0.9
AF152			0.1	
AF221	225	225×40×67	0.05	1.4
AF222			0.1	
AF301	300	300×41×68	0.05	1.7
AF302			0.1	