

配管アダプター

仕様(配管アダプター・壁貫通金具)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20°C~120°C	冷温水・不凍液・油・エア

Point 床からの立上げやユニットパネルへの取付けに便利です。



配管アダプター テーパねじ×平行めねじ 材質：C3771BE

品番	L	φD	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-178	34	50	160	20	1,150
OS-235	34	58	120	20	1,750
OS-385M	50	63	80	10	2,430

日本水道協会認証登録品 G-111

品番	L	φD	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-178M-S	34	50	160	20	1,250

配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ 材質：C3771BE

品番	φD	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-179	50	120	20	1,290
OS-386M	58	120	20	1,890

日本水道協会認証登録品 G-111

品番	φD	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-179M-S	50	120	20	1,390

配管アダプター φ15.88 材質：C3771BE

品番	φD	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-180	50	160	20	1,120
OS-236	58	120	20	1,680

壁貫通金具 材質：CAC406C

品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
TH-183	50	-	3,940

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
TH-183-S	50	-	4,040

仕様(給水化粧フタ・給水栓プラグ・テストプラグ)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20°C~120°C	冷温水

給水化粧フタ 材質：C3771BE

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-365M	1/2	18.5	120	10	1,000

給水化粧フタ1個に、水・湯の表示シールが各1個同梱されています。

給水栓プラグ 材質：1/2：C3771BE 3/4：C3604BD

品番	呼び径	φD	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-350	1/2	46	120	10	630
OS-355	3/4	48	120	10	1,320

テストプラグ アルミ製 材質：ADC12

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-511	1/2	77	300	50	300
OS-512	3/4	81	200	50	570

注：ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。

工事説明書はP363をご覧ください。

ボードプラグ® 材質：POM

品番	呼び径	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-370	1/2	400	50	90

注：ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。

用途

- ・ プラスターボード施工部の給水栓取出口のテストプラグとして使用できます。(プラスターボードの厚みは12.5mmまでをお薦めします。)

特長

- ・ 小径設計により、プラスターボードの取出口が小さくすみ、化粧フタをするのに非常に便利です。
- ・ POM (ポリアセタール樹脂) 製のコンパクト設計が、軽量かつ持ち運び易さを実現します。

注意

- ・ 樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。目安トルク：3~8N・m
- ・ プラスターボードには使用方法により適さない場合があります。

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

フラッグ

ナット付アダプター

巻フレキ工具

フレキカット

ジョイント