



NEW 保護等級IP67適合

絶縁キャップOA-QW

各種配線中継部の防水処理に!

後付け施工でらくらく保護

ゴムプッシュ
スリット入

ステレオプラグ

F型コネクタ

接続ガイド
QW-J1

ナイロン
コネクタ

ギボシ端子

接続ガイド
QW-J2

接続ガイド
QW-J3

防水型絶縁キャップ

OA-QW SERIES スリットタイプ



■ 型式の見方
OA-QW09SRS□N

RoHS

無表示……耐油性タイプ
E ……耐候性タイプ

■ 型式・仕様

型 式		定格 電圧	適合電線径(mm)		使用周囲温度	内部スペース (mm)	本体質量	販売単位	対応オプション
耐油性(ゴムプッシュ黒)	耐候性(ゴムプッシュ青)		L側	R側					
OA-QW09SRSN	OA-QW09SRSEN	AC/DC 600V	φ4~9	φ4~9	-25~+80°C	φ14.6×50	約25g	10個	固定具 QW-H2 接続ガイド QW-J1 QW-J2 QW-J3
OA-QW11SRSN	OA-QW11SRSEN		φ8.5~11.5	φ8.5~11.5					
OA-QW0911SRSN	OA-QW0911SRSEN		φ4~9	φ8.5~11.5					
OA-QW09334SRSN	OA-QW09334SRSEN		φ4~9	φ2.2~3.3(4穴)					
OA-QW09404SRSN	OA-QW09404SRSEN		φ4~9	φ3~4(4穴)					
OA-QW11334SRSN	OA-QW11334SRSEN		φ8.5~11.5	φ2.2~3.3(4穴)					
OA-QW11404SRSN	OA-QW11404SRSEN		φ8.5~11.5	φ3~4(4穴)					



オーム電機株式会社