

形式基準

形NX-TC□□□□
 ① ② ③

①点数

記号	仕様
2	2点
3	4点

②入出力種別

記号	センサ種別
4	マルチ入力 (熱電対/測温抵抗体)

③他の仕様

記号	制御種別	出力		CT入力点数/Ch	I/Oリフレッシュ方式
		出力	出力点数/Ch		
05	標準制御	電圧出力(SSR駆動用)	1点/Ch	1点/Ch	フリーランリフレッシュ
06			1点/Ch	なし	
07	加熱冷却制御		2点/Ch	なし	
08	標準制御	リニア電流出力	1点/Ch	なし	