

S8VK-WA

ラインアップ

出力電圧	容量		
	240W	480W	960W
24V	●	●	●

注. ●は発売済であることを示しています。

形式構成

形式基準 種類／標準価格に記載している形式に従い、発注してください。

形S8VK-WA □□□ □□

シリーズ名 ① ② ③

①定格入力電圧

記号	定格入力電圧
A	AC200～240V

③出力電圧

記号	出力電圧
24	24V

②容量

記号	容量
240	240W
480	480W
960	960W

種類／標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。)

本体

容量	定格入力電圧	定格出力電圧	定格出力電流	最大ピーク電流	形式	標準価格(¥)
240W	三相・単相 AC200～240V (許容範囲 三相・単相 AC170～264V、 DC240～350V)	24V	10A	15A	○形S8VK-WA24024	40,000
480W		24V	20A	30A	○形S8VK-WA48024	55,000
960W		24V	40A	60A	○形S8VK-WA96024	97,000

取り付け金具(別売品)

商品名称	形式	標準価格(¥)
正面取り付け金具(240W用)	○形S82Y-VKW20F	460
正面取り付け金具(480W用)	○形S82Y-VKW40F	
正面取り付け金具(960W用)	○形S82Y-VKW90F	

DINレール取り付け用品(別売品)

部品名	形式	標準価格(¥)
支持レール(アルミ製)	○形PFP-100N	825
	○形PFP-50N	455
	○形PFP-100N2	1,070
止め金具(エンドプレート)	○形PFP-M	70