

食品業界に最適なステンレスケース (SUS316L)

- 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
- BGS反射形、スリット内蔵透過形も品揃え
- 欧州Ecolab社の認証取得



10ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.12】

■ 赤色光 □ 赤外光

検出形式	形状	接続方式	検出距離	形式		標準価格 (¥)
				NPN出力	PNP出力	
透過形 *1 (投光器 + 受光器) *2		コード引き出しタイプ(2m) *3	15m	○形E3ZM-T61 2M 投光器 形E3ZM-T61-L 2M 受光器 形E3ZM-T61-D 2M	形E3ZM-T81 2M 投光器 形E3ZM-T81-L 2M 受光器 形E3ZM-T81-D 2M	23,000
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-T66 投光器 形E3ZM-T66-L 受光器 形E3ZM-T66-D	形E3ZM-T86 投光器 形E3ZM-T86-L 受光器 形E3ZM-T86-D	24,500
	コード引き出しタイプ(2m) *3	0.8m (スリット内蔵)	形E3ZM-T63 2M 投光器 形E3ZM-T63-L 2M 受光器 形E3ZM-T63-D 2M	形E3ZM-T83 2M 投光器 形E3ZM-T83-L 2M 受光器 形E3ZM-T83-D 2M	23,400	
	コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-T68 投光器 形E3ZM-T68-L 受光器 形E3ZM-T68-D	形E3ZM-T88 投光器 形E3ZM-T88-L 受光器 形E3ZM-T88-D	24,900	
帰還反射形 (M.S.R.機能付) *4		コード引き出しタイプ(2m) *3	4m [100mm] *5 (形E39-R1S使用)	○形E3ZM-R61 2M	形E3ZM-R81 2M	18,500
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-R66	形E3ZM-R86	19,300
拡散反射形		コード引き出しタイプ(2m) *3	1m	○形E3ZM-D62 2M	形E3ZM-D82 2M	20,000
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-D67	形E3ZM-D87	20,800
BGS反射形 (距離固定)		コード引き出しタイプ(2m) *3	10~100mm	○形E3ZM-LS61H 2M	形E3ZM-LS81H 2M	18,000
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-LS66H	形E3ZM-LS86H	18,800
		コード引き出しタイプ(2m) *3	10~150mm	形E3ZM-LS62H 2M	形E3ZM-LS82H 2M	18,000
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-LS67H	形E3ZM-LS87H	18,800
コード引き出しタイプ(2m) *3	10~200mm	形E3ZM-LS64H 2M	形E3ZM-LS84H 2M	18,000		
コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-LS69H	形E3ZM-LS89H	18,800		

*1. 透過形には投光停止入力機能付もご用意できます。形式の末尾に-G0を指定ください。(例：形E3ZM-T61-G0)
 *2. 透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのもので、投光器・受光器単体のご注文も承ります。投光器・受光器単体の標準価格は、お問い合わせください。(一部機種は、改造対象となりますのでお問い合わせください。)
 *3. コード引き出しタイプでは、コード長が5mについても各種ご用意できます。形式の末尾にコード長を指定ください。(例：形E3ZM-T61 5M)
 *4. 反射板は付属していません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
 *5. センサと反射板の距離は、[]内の数値以上離して設定してください。