

# E3ZM-B

## 驚異の検出性能、PETボトル検出センサ

- ボトル形状・位置・内容物に依存しない新検出方式
- 汚れ、温度の影響に対する自動補正機能を搭載  
(形E3ZM-B□T除く)
- ポリウム調整タイプも品揃え(形E3ZM-B□T)
- PET・樹脂・ガラスなど様々な透明体を検出



⚠ 8ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

### 本体【外形寸法図→P.10】

■ 赤色光

検出方式	形状	感度調整	接続方式	検出距離	専用反射板	形式		標準価格(¥)
						NPN出力	PNP出力	
帰帰反射形(M.S.R.機能付)		ティーチングタイプ	コード引き出しタイプ(2m) *1	500mm [100mm] *2	別売	◎形E3ZM-B61 2M	形E3ZM-B81 2M	18,500
			コネクタタイプ(M8・4極)			形E3ZM-B66	形E3ZM-B86	19,300
			コード引き出しタイプ(2m) *1			◎形E3ZM-B61-C 2M	形E3ZM-B81-C 2M	20,000
			コネクタタイプ(M8・4極)			形E3ZM-B66-C	形E3ZM-B86-C	20,800
		ポリウムタイプ	コード引き出しタイプ(2m)		別売	◎形E3ZM-B61T 2M	形E3ZM-B81T 2M	18,500
			コネクタタイプ(M8・4極)			形E3ZM-B66T	形E3ZM-B86T	19,300
			コード引き出しタイプ(2m)			◎形E3ZM-B61T-C 2M	形E3ZM-B81T-C 2M	20,000
			コネクタタイプ(M8・4極)			形E3ZM-B66T-C	形E3ZM-B86T-C	20,800

\*1.長さ5mのコード引き出しタイプもご用意できます。形式末尾にコード長をご指定ください。例：E3ZM-B61 5M  
\*2.センサと反射板の距離は[ ]内の数値以上離して、設置してください。

## アクセサリ

専用帰帰反射板 (必須)形式によりセンサに付属しておりますので備考欄を確認ください。【外形寸法図→P.12】

種類	形式	検出距離(定格)		標準価格(¥)	数量	備考
		形E3ZM-B□1(T)/-B□6(T)				
特殊偏光タイプ	◎形E39-RP1	500mm [100mm] *		1,500	1	形E3ZM-B□□(T)-Cには付属しています。センサ本体には付属していません。
	◎形E39-RSP1	250mm [0mm] *		1,500	1	センサ本体には付属していません。M.S.R.機能は有効です。
	◎形E39-RP37	250mm [0mm] *		1,500	1	センサ本体には付属していません。M.S.R.機能は有効です。

注.従来の弊社製帰帰反射板(形E39-R1/-R1S/-R2/-R3/-R9/-R10/-R1K/-RS1/-RS2/-RS3など)は使用できません。  
\*センサと反射板の距離は[ ]内の数値以上離して、設置してください。