

E3ZM-V

業界最小、カラーマークセンサ

- 大幅な省スペース化を実現(当社従来比90%削減)
- 色差別別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
- 2種のティーチング方式を搭載
(2点ティーチングとオートマチックティーチング)



6ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.10】

白色光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	形式		標準価格(¥)
				NPN出力	PNP出力	
マークセンサ (拡散反射)		コード引き出しタイプ(2m) *1	 12±2mm *2	○形E3ZM-V61 2M	○形E3ZM-V81 2M	22,000
		コネクタタイプ (M8・4極)		形E3ZM-V66	形E3ZM-V86	22,800

*1.長さ5mのコード引き出しタイプもご用意できます。形式末尾にコード長をご指定ください。例：E3ZM-V61 5M

*2.白、黄、黒の色組み合わせでは、バツキは±2mm(代表値)で対応できます。その他の色検出能力は4ページを参照してください。

アクセサリ

センサI/Oコネクタ (コネクタタイプ 必須)センサに付属していませんので必ずご注文ください。【外形寸法図→形XS3】

サイズ	コードの仕様	形状	コードの種類	形式	標準価格(¥)	
M8 (4極)	標準コード	ストレート形	2m	4線式	○形XS3F-E421-402-A	1,600
			5m		○形XS3F-E421-405-A	2,000
		L形	2m		○形XS3F-E422-402-A	1,600
			5m		○形XS3F-E422-405-A	2,000

注. ケーブル仕様：外被材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L)、保護構造 IP67
 高圧水洗浄をされる場合は、IP69Kに対応したI/Oコネクタをご使用ください。