

E3Z-B

薄肉ペットボトルも安定検出の 透明体検出センサ

- ペットボトルの形状に強い新光学系(インナービュー光学系)機構を採用
- 0.5リットルボトルの単品から2リットルボトルストッカー検出まで幅広い検出
- IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準



⚠ 4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

■ 赤色光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	形式		標準価格(¥)
				NPN出力	PNP出力	
帰還反射形 *1 (M.S.R機能なし)	*1	コード引き出しタイプ(2m) *2	500mm [80mm] *3	◎形E3Z-B61 2M *4	形E3Z-B81 2M	15,000
		コネクタタイプ(M8)		形E3Z-B66	形E3Z-B86	15,800
		コード引き出しタイプ(2m) *2	2m [500mm] *5	◎形E3Z-B62 2M *4	形E3Z-B82 2M	15,000
		コネクタタイプ(M8)		形E3Z-B67	形E3Z-B87	15,800

- *1. 反射板は付属しておりません。
- *2. コード長0.5mも標準として用意しております。形式の末尾にコード長を指定ください。(例: 形E3Z-B61 0.5M)
- *3. 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
- *4. e-CONコネクタ中継タイプを用意しております。形式の末尾に-ECONとコード長(0.3m、0.5m、2mをご用意)を指定してください。(例: 形E3Z-B61-ECON 0.3M)
- *5. ペットボトルの通過位置は本体から500mm以上離れるように設置ください。

アクセサリ(別売)

反射板

種類	形式	検出距離(代表例)		標準価格(¥)	数量	備考
		形E3Z-B□1/-B□6	形E3Z-B□2/-B□7			
標準タイプ	◎形E39-R1S	500mm [80mm] * (定格値)	2m [500mm] * (定格値)	800	1個	形E3Z-Bには付属しておりません。
防曇コートタイプ	形E39-R1K			1,500	1個	

* センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

取り付け金具

詳細につきましては→形E3Z参照

センサ/Oコネクタ

詳細につきましては→形E3Z参照