



! 10ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

■ 赤色光 □ 赤外光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	機能	形式		標準価格(¥)
					NPN出力	PNP出力	
透過形 *1	ヨコ形 	コード引き出しタイプ	7m	—	◎形E3S-AT11 投光器 形E3S-AT11-L 受光器 形E3S-AT11-D	◎形E3S-AT31 投光器 形E3S-AT31-L 受光器 形E3S-AT31-D	19,600
		コネクタタイプ(M12)		タイマ 自己診断 ターボ 外部診断	◎形E3S-AT21 投光器 形E3S-AT21-L 受光器 形E3S-AT21-D	形E3S-AT41 投光器 形E3S-AT41-L 受光器 形E3S-AT41-D	22,000
	タテ形 	コード引き出しタイプ		—	◎形E3S-AT16 投光器 形E3S-AT16-L 受光器 形E3S-AT16-D	◎形E3S-AT36 投光器 形E3S-AT36-L 受光器 形E3S-AT36-D	20,500
		コネクタタイプ(M12)		—	◎形E3S-AT61 投光器 形E3S-AT61-L 受光器 形E3S-AT61-D	◎形E3S-AT81 投光器 形E3S-AT81-L 受光器 形E3S-AT81-D	19,600
		コード引き出しタイプ		タイマ 自己診断 ターボ 外部診断	◎形E3S-AT71 投光器 形E3S-AT71-L 受光器 形E3S-AT71-D	形E3S-AT91 投光器 形E3S-AT91-L 受光器 形E3S-AT91-D	22,000
		コネクタタイプ(M12)		—	◎形E3S-AT66 投光器 形E3S-AT66-L 受光器 形E3S-AT66-D	◎形E3S-AT86 投光器 形E3S-AT86-L 受光器 形E3S-AT86-D	20,500
回帰 反射形	ヨコ形 	コード引き出しタイプ	2m 〔100mm〕 *2	—	◎形E3S-AR11	◎形E3S-AR31	18,400
		コネクタタイプ(M12)		タイマ 自己診断 ターボ 外部診断	形E3S-AR21	形E3S-AR41	20,500
	タテ形 	コード引き出しタイプ		—	形E3S-AR16	◎形E3S-AR36	19,600
		コネクタタイプ(M12)		—	◎形E3S-AR61	形E3S-AR81	18,400
		コード引き出しタイプ		タイマ 自己診断 ターボ 外部診断	形E3S-AR71	形E3S-AR91	20,500
		コネクタタイプ(M12)		—	◎形E3S-AR66	◎形E3S-AR86	19,600

*1. 透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。投光器・受光器単体のご注文も承ります。

投光器・受光器単体での標準価格は、お問い合わせください。

*2. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。