

基板の穴や切り欠きの影響を受けず 安定検出可能

- 機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3□)
- 高背部品の実装基板に最適なワイドレンジタイプ(形E3S-LS3□W)
- タイマ機能付き、PNP出力も品揃え



4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

本体 **【外形寸法図→P.4】**

赤色光 赤外光

検出方式	形状	接続方式	検出距離		タイマ機能	形式		標準価格(¥)
						NPN出力	PNP出力	
限定反射形		コード引き出しタイプ(2m)	20 ~ 35mm *	*	なし	◎形E3S-LS3N 2M	形E3S-LS3P 2M	13,800
					あり	形E3S-LS3NT 2M	形E3S-LS3PT 2M	14,400
			10 ~ 60mm *	*	なし	◎形E3S-LS3NW 2M	◎形E3S-LS3PW 2M	13,800
					あり	形E3S-LS3NWT 2M	形E3S-LS3PWT 2M	14,400

* 白画用紙80×80mm時