

## 密着取り付け板一覧表 【外形寸法図→P.13】

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形式	材質	個数	標準価格(¥)	適用形式	記載ページ	
					本文	外形
形E39-L60	ポリブチレンテレフタレート	1	200	形E3S-R□6	—	13

※      網掛けされている適用形式は、左記の取り付け板が付属されています。

## スリット一覧表

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形式	スリット幅	装着方法	標準価格(¥)	適用形式	記載ページ
形E39-S39	幅1×20mm	シールタイプ	320	形E3JM-10□4(T)-N 形E3JK-5□□-N	—
形E39-S60	幅0.5、1×15mm	シールタイプ	250	形E32-T16	—
◎形E39-S61	幅0.5、1、2、4×11mm	はめ込みタイプ	520	形E3S-CT□1	—
◎形E39-S63	φ0.5、1mm		350	形E3T-ST1□	—
◎形E39-S64	φ0.5、1mm		350	形E3T-FT1□	—
◎形E39-S65A	φ0.5mm		400	形E3Z-T□□	—
◎形E39-S65B	φ1mm		400		—
◎形E39-S65C	φ2mm		400		—
◎形E39-S65D	幅0.5×10mm		400		—
◎形E39-S65E	幅1×10mm		400		—
◎形E39-S65F	幅2×10mm		400	—	

※      網掛けされている適用形式は、左記のスリットが付属されています。

## 反射板一覧表 【外形寸法図→P.14】

項目	反射板		防曇反射板	反射板			形E3ZM-B 専用反射板
	形E39-R1	形E39-R1S	形E39-R1K	形E39-R2	形E39-R6	形E39-R10	形E39-RP1
指向角	30°以上 *1			30°以上 *2	30°以上		
使用周囲温度範囲				-25~+55°C			-40~+60°C
保存周囲温度範囲	-40~+70°C			-40~+55°C			-40~+70°C
使用周囲湿度範囲				35~85%RH		35~95%RH	35~85%RH
保存周囲湿度範囲				35~95%RH			
保護構造	IEC規格 IP67						
付属品	—						
標準価格(¥)	630	800	1,500	950	950	850	1,500

\*1. 形E3JM-R、形E3JK-Rは40°以上です。

\*2. 形E3G-Rは40°以上です。

項目	名称 形式	小型反射板			テープ型反射板 *			
		形E39-R9	形E39-R3	形E39-R4	形E39-R37-CA *	形E39-RS1 形E39-RS1-CA	形E39-RS2 形E39-RS2-CA	形E39-RS3 形E39-RS3-CA
指向角		30°以上						
使用周囲温度範囲		-25~+55°C						
保存周囲温度範囲		-40~+70°C			0~+40°C			
使用周囲湿度範囲		35~95%RH	35~85%RH			35~85%RH		
保存周囲湿度範囲		35~95%RH			35~85%RH			
保護構造		IEC規格 IP67						
付属品		—	取り付け金具 形E39-L104 (ねじ付)	—	+ねじM3×3、 バネ座金M3、 ナットM3	—		
標準価格(¥)		800	790	800	500	400	600	950

\*形式の末尾に「-CA」がつくのは、形E3T-SR4□専用の反射板です。

項目	名称 形式	レーザータイプ用反射板				
		標準タイプ		近距離透明体 検出タイプ	シートタイプ	
		形E39-R12	形E39-R13	形E39-R14	形E39-RS4	形E39-RS5
使用周囲温度範囲		-10~+55°C(ただし、氷結しないこと)				
保存周囲温度範囲		-25~+70°C(ただし、氷結しないこと)				
使用周囲湿度範囲		35~85%RH(ただし、結露しないこと)				
保存周囲湿度範囲		35~85%RH(ただし、結露しないこと)				
標準価格(¥)		1,900	1,200	2,200	6,000	6,800