

# E2CY

## 非磁性金属検出を簡単感度調整できる アンブ分離形近接センサ

- 非磁性金属(アルミ、銅など)を検出
- 小型フラットヘッド(形E2CY-V3A)、  
耐薬品用フッ素樹脂タイプ(形E2CY-C2AF)も品揃え
- 感度調整が簡単にできる(ワンタッチ・ティーチング)
- 検出余裕度が一目瞭然(LEDレベル表示灯)



 5ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

### 種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

#### 本体 **【外形寸法図→P.6】**

##### センサ部

形状	安定検出距離	形式	標準価格(¥)
 シールド	M5	◎形E2CY-X1R5A 3M	7,600
	φ5.4	◎形E2CY-C1R5A-1 3M	
	φ8	◎形E2CY-C2A 3M	
	φ8	◎形E2CY-V3A 3M	
	フラット形	形E2CY-C2AF 3M	20,000

##### アンブユニット部

出力形式	形式	標準価格(¥)
直線3線式 NPN オープンコレクタ	◎形E2CY-T11 2M	14,000

注. 形E2CY-C2AFはコード長5mタイプも準備しています。形式の末尾にコード長をご指定ください。(例: 形E2CY-C2AF 5M)