

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)


センサヘッド 【外形寸法図→P.12、P.13】

検出方式	形状	ビーム形状	形式	備考	標準価格(¥)
拡散反射形		スポット(可変)	○形E3C-LD11 2M	別売ビームユニットを取りつけることでライン、エリアビームも可能です。	24,900
		ライン(可変)	○形E3C-LD21 2M	形E3C-LD11に形E39-P11を取りつけたもの	29,900
		エリア(可変)	○形E3C-LD31 2M	形E3C-LD11に形E39-P21を取りつけたもの	
同軸回帰反射形(M.S.R.機能付)		スポット(可変)	○形E3C-LR11* 2M	別売ビームユニットを取りつけることでライン、エリアビームも可能です。	22,000
		スポット(φ2.0mm一定)	○形E3C-LR12* 2M	—	18,000


*用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。

アンプユニット

コード引き出しタイプ 【外形寸法図→P.12】


分類	形状	機能	形式		標準価格(¥)
			NPN出力	PNP出力	
高機能タイプ		リモート設定 (カウンタ) (微分動作)	○形E3C-LDA21 2M	○形E3C-LDA51 2M	19,200
		エリア出力 (自己診断) (微分動作)	○形E3C-LDA11 2M	○形E3C-LDA41 2M	
		ATC(しきい値自動補正)	○形E3C-LDA11AT 2M	形E3C-LDA41AT 2M	
		アナログ出力	アナログ出力	○形E3C-LDA11AN 2M	○形E3C-LDA41AN 2M

省配線コネクタタイプ (別売の省配線コネクタが必要です。) 【外形寸法図→P.15、P.16】

分類	形状	機能	形式		標準価格(¥)
			NPN出力	PNP出力	
高機能タイプ		リモート設定 (カウンタ) (微分動作)	○形E3C-LDA7* 2M	○形E3C-LDA9* 2M	18,800
		エリア出力 (自己診断) (微分動作)	○形E3C-LDA6* 2M	○形E3C-LDA8* 2M	
		ATC(しきい値自動補正)	形E3C-LDA6AT 2M	○形E3C-LDA8AT 2M	

*センサ通信ユニット 形E3X-DRT21-S VER.3をご使用いただけます。省配線コネクタは、コードなしコネクタ 形E3X-CN02をご使用ください。

センサ通信ユニット用コネクタタイプ (EtherCAT/CompoNet用) 【外形寸法図→P.16】

分類	形状	機能	形式	標準価格(¥)	適合センサ通信ユニット
高機能タイプ		エリア出力 (自己診断) (微分動作)	形E3C-LDA0	19,800	○形E3X-ECT ○形E3X-CRT

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須) ※保護シール付属 【外形寸法図→形E3X-DA-S/MDA】

種類	形状	コード長	芯線数	形式	標準価格(¥)
親コネクタ		2m	4線	○形E3X-CN21	1,400
子コネクタ			2線	○形E3X-CN22	1,000

省配線コネクタタイプご注文上の注意

アンプユニットにコネクタは付属していません。下記の組み合わせを参照の上、ご注文ください。

タイプ	アンプユニット		適合コネクタ(別売)	
	NPN出力	PNP出力	親コネクタ	子コネクタ
高機能タイプ	形E3C-LDA6	形E3C-LDA8	+	形E3X-CN21
	形E3C-LDA7	形E3C-LDA9		
	形E3C-LDA6AT	形E3C-LDA8AT		

例) 5セット連結使用の場合

アンプユニット(5台)	+	親コネクタ(1台)	子コネクタ(4台)
-------------	---	-----------	-----------