

# シンプルファイバアンプ E3X-SD/-NA

## 簡単・安価なシンプルファイバアンプ



- ・ 導入コストを低減する標準価格8,800円
- ・ 簡単にすぐに使える1キー1ファンクションを採用
- ・ 低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの  
圧倒的パワーで安定検出 (GIGARAY搭載) \*

\* E3X-NA□□Vシリーズを除く。



⚠ 11ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

### ファイバアンプ(本体)

デジタル表示&ダイレクトキー設定 【外形寸法図→P.14、15】

分類	形状	接続方式	機能・性能	形式		標準価格 (¥)
				NPN出力	PNP出力	
汎用タイプ		コード引き出しタイプ(2m)	—	◎形E3X-SD21 2M	◎形E3X-SD51 2M	8,800
		省配線コネクタタイプ		◎形E3X-SD7	◎形E3X-SD9	

バー & ボリューム設定 【外形寸法図→P.14、15】

分類	形状	接続方式	機能・性能	形式		標準価格 (¥)
				NPN出力	PNP出力	
汎用タイプ		コード引き出しタイプ(2m)	—	◎形E3X-NA11 2M	◎形E3X-NA41 2M	8,800
		省配線コネクタタイプ		◎形E3X-NA6	形E3X-NA8	
高速タイプ		コード引き出しタイプ(2m)	応答時間: 20μs	◎形E3X-NA11F 2M	形E3X-NA41F 2M	13,800
耐水タイプ		コード引き出しタイプ(2m)	保護構造: IP66	◎形E3X-NA11V 2M	形E3X-NA41V 2M	18,800
		コネクタタイプ (M8コネクタ)		◎形E3X-NA14V	形E3X-NA44V	