

# ACサーボモータ／リニアモータ／ドライバ G5シリーズ

**種類／標準価格** (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問合せください。)

## ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ

仕様		形式	標準価格(¥)
電源電圧	容量		
単相 AC100V	50W	形R88D-KNA5L-ECT	154,000
	100W	◎ 形R88D-KN01L-ECT	157,000
	200W	形R88D-KN02L-ECT	159,000
	400W	◎ 形R88D-KN04L-ECT	162,000
単相／三相 AC200V	100W	◎ 形R88D-KN01H-ECT	157,000
	200W	◎ 形R88D-KN02H-ECT	159,000
	400W	◎ 形R88D-KN04H-ECT	162,000
	750W	◎ 形R88D-KN08H-ECT	215,000
	1kW	◎ 形R88D-KN10H-ECT	336,000
	1.5kW	◎ 形R88D-KN15H-ECT	355,000
三相 AC200V	2kW	◎ 形R88D-KN20H-ECT	374,000
	3kW	◎ 形R88D-KN30H-ECT	400,000
	5kW	◎ 形R88D-KN50H-ECT	511,000
	7.5kW	形R88D-KN75H-ECT	581,000
	15kW	形R88D-KN150H-ECT	1,067,000
三相 AC400V	600W	形R88D-KN06F-ECT	204,000
	1kW	形R88D-KN10F-ECT	398,000
	1.5kW	形R88D-KN15F-ECT	421,000
	2kW	形R88D-KN20F-ECT	443,000
	3kW	形R88D-KN30F-ECT	479,000
	5kW	形R88D-KN50F-ECT	610,000
	7.5kW	形R88D-KN75F-ECT	689,000
	15kW	形R88D-KN150F-ECT	1,280,000

注. マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズに接続する場合のサーボドライバはEtherCAT通信内蔵タイプ(R88D-KN□-ECT)ユニットバージョンVer.2.1以降を推奨します。

## 汎用入力タイプ (アナログ入力／パルス列入力タイプ)

仕様		形式	標準価格(¥)
電源電圧	容量		
単相 AC100V	50W	形R88D-KTA5L	140,000
	100W	形R88D-KT01L	142,000
	200W	◎ 形R88D-KT02L	144,000
	400W	形R88D-KT04L	147,000
単相／三相 AC200V	100W	◎ 形R88D-KT01H	142,000
	200W	◎ 形R88D-KT02H	144,000
	400W	◎ 形R88D-KT04H	147,000
	750W	◎ 形R88D-KT08H	195,000
	1kW	◎ 形R88D-KT10H	305,000
	1.5kW	◎ 形R88D-KT15H	322,000
三相 AC200V	2kW	◎ 形R88D-KT20H	340,000
	3kW	◎ 形R88D-KT30H	363,000
	5kW	◎ 形R88D-KT50H	464,000
	7.5kW	形R88D-KT75H	556,000
	15kW	形R88D-KT150H	1,022,000
三相 AC400V	600W	形R88D-KT06F	185,000
	1kW	形R88D-KT10F	361,000
	1.5kW	形R88D-KT15F	382,000
	2kW	形R88D-KT20F	402,000
	3kW	形R88D-KT30F	435,000
	5kW	形R88D-KT50F	554,000
	7.5kW	形R88D-KT75F	659,000
	15kW	形R88D-KT150F	1,226,000

## EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ **NEW**

仕様		形式	標準価格(¥)
電源電圧	容量		
単相 AC100V	100W	形R88D-KN01L-ECT-L	オープン価格
	200W	形R88D-KN02L-ECT-L	
	400W	形R88D-KN04L-ECT-L	
単相／三相 AC200V	100W	形R88D-KN01H-ECT-L	
	200W	形R88D-KN02H-ECT-L	
	400W	形R88D-KN04H-ECT-L	
	750W	形R88D-KN08H-ECT-L	
	1kW	形R88D-KN10H-ECT-L	
三相 AC400V	1.5kW	形R88D-KN15H-ECT-L	
	600W	形R88D-KN06F-ECT-L	
	1kW	形R88D-KN10F-ECT-L	
	1.5kW	形R88D-KN15F-ECT-L	
	2kW	形R88D-KN20F-ECT-L	
3kW	形R88D-KN30F-ECT-L		

## MECHATROLINK-II 通信内蔵タイプ

仕様		形式	標準価格(¥)
電源電圧	容量		
単相 AC100V	50W	形R88D-KNA5L-ML2	140,000
	100W	形R88D-KN01L-ML2	142,000
	200W	形R88D-KN02L-ML2	144,000
	400W	形R88D-KN04L-ML2	147,000
単相／三相 AC200V	100W	◎ 形R88D-KN01H-ML2	142,000
	200W	◎ 形R88D-KN02H-ML2	144,000
	400W	◎ 形R88D-KN04H-ML2	147,000
	750W	◎ 形R88D-KN08H-ML2	195,000
	1kW	形R88D-KN10H-ML2	305,000
	1.5kW	形R88D-KN15H-ML2	322,000
三相 AC200V	2kW	◎ 形R88D-KN20H-ML2	340,000
	3kW	形R88D-KN30H-ML2	363,000
	5kW	形R88D-KN50H-ML2	464,000
三相 AC400V	600W	形R88D-KN06F-ML2	185,000
	1kW	形R88D-KN10F-ML2	361,000
	1.5kW	形R88D-KN15F-ML2	382,000
	2kW	形R88D-KN20F-ML2	402,000
	3kW	形R88D-KN30F-ML2	435,000
5kW	形R88D-KN50F-ML2	554,000	