

外径φ40 汎用タイプ



- ・インクリメンタル形
- ・外径：φ40
- ・分解能(最大)：2,000P/R



⚠ 4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格

(□印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.4】

電源電圧	出力形式	分解能(パルス/回転)	形式	標準価格(¥)
DC5~24V	オープンコレクタ出力(NPN出力)	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	形E6B2-CWZ6C (分解能) 0.5M 例：形E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M	14,900
		720、800、1,000、1,024		20,000
		1,200、1,500、1,800、2,000		22,500
DC12~24V	オープンコレクタ出力(PNP出力)	100、200、360、500、600	形E6B2-CWZ5B (分解能) 0.5M 例：形E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	18,200
		1,000		23,500
		2,000		27,000
DC5~12V	電圧出力	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	形E6B2-CWZ3E (分解能) 0.5M 例：形E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M	14,900
		1,000		20,000
		1,200、1,500、1,800、2,000		22,500
DC5V	ラインドライバ出力	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	形E6B2-CWZ1X (分解能) 0.5M 例：形E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M	18,700
		1,000、1,024		24,000
		1,200、1,500、1,800、2,000		26,500

アクセサリ(別売)【外形寸法図→ロータリエンコーダ アクセサリ】

種類	形式	標準価格(¥)	備考
カプリング	◎形E69-C06B	840	商品に付属されています
	◎形E69-C68B	1,400	異口径タイプ
	◎形E69-C610B	1,650	異口径タイプ
	◎形E69-C06M	3,200	金属タイプ
フランジ	◎形E69-FBA	420	—
	◎形E69-FBA02	685	サーボマウント用取り付け金具 形E69-2を付属
サーボマウント用 取り付け金具	◎形E69-2	350	—

詳細については→ロータリエンコーダ アクセサリ参照