

E2ER/E2ERZ

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

標準タイプ 【外形寸法図→P.24】

| 形状 | 検出距離 | | | 接続方式 | コード仕様 | 形式 | | 標準価格(¥) |
|--|------|------|--|----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | 動作モード：NO | 動作モード：NC | |
|  | M8 | 2mm | | コード引き出しタイプ(2m) | フッ素樹脂 | ○形E2ER-X2D1 2M * | ○形E2ER-X2D2 2M * | 14,000 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M | ○形E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M | 16,000 |
| | M12 | 3mm | | コード引き出しタイプ(2m) | | ○形E2ER-X3D1 2M * | ○形E2ER-X3D2 2M * | 15,200 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M | ○形E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M | 17,200 |
| | M18 | 7mm | | コード引き出しタイプ(2m) | | ○形E2ER-X7D1 2M * | ○形E2ER-X7D2 2M * | 17,200 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M | ○形E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M | 19,200 |
| | M30 | 10mm | | コード引き出しタイプ(2m) | | ○形E2ER-X10D1 2M * | ○形E2ER-X10D2 2M * | 18,800 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M | ○形E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M | 21,200 |

*コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります(例：形E2ER-X2D1 5M)。納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。

アルミ切粉対策タイプ 【外形寸法図→P.24】

| 形状 | 検出距離 | | | 接続方式 | コード仕様 | 形式 | | 標準価格(¥) |
|--|------|-----|--|----------------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | 動作モード：NO | 動作モード：NC | |
|  | M12 | 2mm | | コード引き出しタイプ(2m) | フッ素樹脂 | ○形E2ERZ-X2D1 2M * | 形E2ERZ-X2D2 2M * | 21,200 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M | 23,400 |
| | M18 | 4mm | | コード引き出しタイプ(2m) | | ○形E2ERZ-X4D1 2M * | 形E2ERZ-X4D2 2M * | 24,600 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M | 27,000 |
| | M30 | 8mm | | コード引き出しタイプ(2m) | | ○形E2ERZ-X8D1 2M * | 形E2ERZ-X8D2 2M * | 27,000 |
| | | | | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m) | | ○形E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M | 29,400 |

*コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります(例：形E2ERZ-X2D1 5M)。納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ) (コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

| 形状 | コード外径(mm) | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 標準価格(¥) | 適用近接センサ形式 |
|---|-----------|------|----------------------|---------|---------------------------------------|
|  | φ4 | 2m | ○形XS5FR-D423-D80-RB1 | 6,000 | 形E2ER-X□D□-M1TGJ 形E2ERZ-X□D□-M1TGJ |
| | | 5m | ○形XS5FR-D423-G80-RB1 | 10,800 | |
| | | 10m | 形XS5FR-D423-J80-RB1 | 19,200 | |

注. コネクタの詳細や、両側コネクタに関しては形XS5□R→53ページをご覧ください。